

## Krause

### Fahrbare Stufen- Plattformleiter

#### STABILO® Professional

Aufstieg einseitig, 12  
Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest),  
Standhöhe 2,8 m, Podest Breite x  
Tiefe 500 x 450 mm, Holmlänge 4,1  
m, Handlauf beidseitig, aus  
Aluminium

Artikelnummer: 139760



## Krause Stufenstehleiter STABILO® Professional

### platzsparend zu lagern

Fahrbare Stufen-Plattformleiter

- Aufstieg einseitig
- 12 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)
- Standhöhe 2,8 m, Podest Breite x Tiefe 500 x 450 mm
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 4,8 m
- Stufentiefe 80 mm
- Holmlänge 4,1 m
- Sichere Anwendung durch Handlauf, Quertraverse, Sicherheitsbügel mit Kette und Spreizsicherung
- Handlauf beidseitig
- Quertraverse 1,1 m breit
- rutschsichere Fußkappen und 2 Fahrrollen am Holmende
- schnell und platzsparend zusammenklappbar
- aus Aluminium

- Aufgestellt Höhe 3800 mm
- Gewicht 27,5 kg
- 10 Jahre Garantie

## Technische Details

Steigtechnik	Stehleiter	Klappfunktion	schnell und platzsparend zusammenklappbar
Leitertyp	Fahrbare Stufen- Plattformleiter	Breite Quertraverse	1,1 m
Material	Aluminium	fahrbar	ja
Nutzung	einseitig	Handlauf	beidseitig
Holmlänge	4,1 m	Sicherheitsausstattung Leiter	Handlauf, Quertraverse, Sicherheitsbügel mit Kette und Spreizsicherung
Standhöhe	2,8 m	Sicherheitsbügel	ja
Breite Podest	500 mm	Spreizsicherung	ja
Tiefe Podest	450 mm	Leiter Ausführung	zweiteilig
Arbeitshöhe	4,8 m	Ablageschale	nein
Stufen Anzahl	12	Treppengängig	nein
Stufen-/Sprossentyp	Riffelblechstufe(n)	Unterbau	rutschsichere Fußkappen und 2 Fahrrollen
Tiefe Stufen	80 mm	Garantie	10 Jahre
Höhe	3800 mm	Gewicht	27,5 kg
klappbar	ja		