

Fliese Anti-Ermüdungsmatte Utrecht

Stecksystem, Höhe x Länge x Breite
19 x 910 x 910 mm, Aus Gummi mit
angerauter Orangenhaut-
Oberfläche in schwarz, rutschfest

Artikelnummer: 235548



Fliese Anti-Ermüdungsmatte

- geeignet für trockene, industrielle Bereiche, wie z. B. Produktionslinien, Fließbändern, an CNC Maschinen und Metallarbeitsplätzen / für hohe Beanspruchung
- Stecksystem
- Höhe x Länge x Breite 19 x 910 x 910 mm
- Aus Gummi mit angerauter Orangenhaut-Oberfläche in schwarz
- rutschfest



Technische Details

Bodenbelag Anti-Ermüdungsmatte

Höhe 19 mm

Konfektionierung	Stecksystem	Länge	910 mm
Modul	Fliese	Breite	910 mm
geeignet für (Branche/Bereich)	trockene, industrielle Bereiche	Bodenbelag Funktion	rutschfest
geeignet für (Anwendung)	hohe Beanspruchung	elektrisch leitend	nein
Einsatzort	Innenbereich	Schwer entflammbar	nein
Material Lauffläche	Gummi	befahrbar	ja
Oberfläche Bodenbelag	angeraut	Gewicht	6 kg
Farbe	schwarz		

Zubehör

235551		Kantenabschlussleiste, Für Anti-Ermüdungsmatte, Stecksystem, Anschluss männlich, Breite 910 mm, In schwarz
235552		Kantenabschlussleiste, Für Anti-Ermüdungsmatte, Stecksystem, Anschluss männlich, Breite 910 mm, In gelb
235553		Kantenabschlussleiste, Für Anti-Ermüdungsmatte, Stecksystem, Anschluss weiblich, Breite 910 mm, In schwarz
235554		Kantenabschlussleiste, Für Anti-Ermüdungsmatte, Stecksystem, Anschluss weiblich, Breite 910 mm, In gelb
235555		Kantenabschlussleiste, Für Anti-Ermüdungsmatte, Stecksystem, Anschluss männlich, Länge x Breite 910 x 150 mm, In schwarz
235556		Kantenabschlussleiste, Für Anti-Ermüdungsmatte, Stecksystem, Anschluss männlich, Länge x Breite 910 x 150 mm, In gelb
235557		Kantenabschlussleiste, Für Anti-Ermüdungsmatte, Stecksystem, Anschluss weiblich, Länge x Breite 910 x 150 mm, In schwarz
235558		Kantenabschlussleiste, Für Anti-Ermüdungsmatte, Stecksystem, Anschluss weiblich, Länge x Breite 910 x 150 mm, In gelb
235625		ESD Mattenreiniger, Sprühflasche mit 1 l Inhalt, für statische Tisch- und Bodenmatten, entfernt Schmutz und Rückstände durch Öl oder Fingerabdrücke

Dazu passt auch ...

213069		Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in gelb/schwarz, Band Länge x Breite 30 m x 75 mm
221861		Tischwagen, Traglast 250 kg, mit 2 Etage(n), Ladefläche Länge x Breite 835 x 490 mm, Etage(n) aus Holz, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Mit TPE-Bereifung
227867		Arbeitsschutzhelm, für 530 - 630 mm Kopfweite, Helmschale aus Polyethylen in blau

227891



Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 44, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaft