

## PE-Kippbehälter

Höhe x Länge x Breite 1095 x 1660 x 1173 mm, Inhalt 1 m<sup>3</sup>, Traglast 250 kg, in grau, Unterbau Rollen und Einfahrtaschen

Artikelnummer: 236103



### PE-Kippbehälter

- Höhe x Länge x Breite 1095 x 1660 x 1173 mm
- Schüttkantenhöhe 670 mm
- Inhalt 1 m<sup>3</sup>
- Traglast 250 kg
- Kippfunktion manuell über Zugseilriegelung
- Scherenmechanismus gegen abruptes Kippen
- Wände geschlossen
- aus Polyethylen, flüssigkeitsdicht
- in grau
- Unterbau Rollen und Einfahrtaschen
- Einfahrhöhe x Einfahrbreite 60 x 150 mm
- Einfahrtaschenabstand 326 mm
- 2 Rollen
- mit Polyamid-Bereifung
- Gewicht 90 kg

### Technische Details

|             |                  |                |  |
|-------------|------------------|----------------|--|
| Behältertyp | Kippbehälter     | Kippfunktion   | manuell                                  |
| Inhalt      | 1 m <sup>3</sup> | Kippausführung | Scherenmechanismus gegen abruptes Kippen |

|                      |                   |                       |                           |
|----------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|
| Höhe                 | 1095 mm           | Unterbau              | Rollen und Einfahrtaschen |
| Länge                | 1660 mm           | Einfahrtaschenhöhe    | 60 mm                     |
| Breite               | 1173 mm           | Einfahrtaschenbreite  | 150 mm                    |
| Traglast             | 250 kg            | Einfahrtaschenabstand | 326 mm                    |
| Höhe Schüttkante     | 670 mm            | Farbe                 | grau                      |
| Material             | Polyethylen       | Rollen Anzahl / Art   | 2 Rollen                  |
| Material Eigenschaft | flüssigkeitsdicht | Bereifung             | Polyamid                  |
| Wandkonstruktion     | geschlossen       | Gewicht               | 90 kg                     |