

Cascoo Rückenloch-Lenkrolle



Traglast 200 kg, Mit TPE-Bereifung,
Durchmesser 200 mm, Nabe mit
Schwenklager, Naben Länge 59 mm,
Felge aus Polypropylen, Befestigung
mit Rückenloch, Ø 13 mm

Artikelnummer: 243552



Rückenloch-Lenkrolle

- Traglast 200 kg
- Mit TPE-Bereifung
- Durchmesser 200 mm
- Nabe mit Schwenklager
- Naben Länge 59 mm
- Felge aus Polypropylen
- Gehäuse aus Edelstahl
- Befestigung mit Rückenloch, Ø 13 mm

Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Radlager	Schwenklager
Rollentyp	Transportgeräterollen	Befestigungselement	Rückenloch
Bauform	Lenkrolle	Durchmesser Rückenloch	13 mm
Traglast	200 kg	Material Gehäuse	Edelstahl
Bereifung	TPE	Feststeller	ohne
Durchmesser Rad	200 mm	Länge Nabe	59 mm
Material Felge	Polypropylen	Gewicht	1,5 kg

