

META

Profil für Lagerregal

Länge 2 m, Profil Breite x
Tiefe/Materialstärke 35 x 35/1,5 mm,
Ständer mit korrosionsschützender
Zinkbeschichtung

VE 10 Stück

Artikelnummer: 362249



Das Lagersystem



META Profil

Profil für Lagerregal

- Geeignet für den individuellen Regal- bzw. maßgerechten Konstruktionsbau
- Schraubsystem
- Länge 2 m
- Profil Breite x Tiefe/Materialstärke 35 x 35/1,5 mm
- Lochabstand 25 mm
- Lochung 17 x 7,5 mm
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung




Technische Details

Möbeltyp	Regal	Tiefe Profil	35 mm
Regaltyp	Lagerregal	Stärke Profil	1,5 mm
Regalsystem	Schraubsystem	Lochung (mm)	17 x 7,5
Regalfeld	Bauteil	Lochabstand	25 mm
Bauteil	Profil	Material	Stahl
geeignet für (Branche/Bereich)	Regal-/Konstruktionsbau	Oberfläche Ständer	verzinkt
Höhe	2000 mm	Farbe Ausführung	verzinkt
Länge	2 m	Gewicht	13,49 kg
Breite Profil	35 mm		

Zubehör

503799		Regalaussteifung Eckwinkel M6x12,4 für Lagerregal, 13 Linsenkopfschrauben
503800		Regalaussteifung Eckwinkel M6x12,8 für Lagerregal, 25 Linsenkopfschrauben
503801		Fachboden-Verschraubung M6x12 für Lagerregal, Linsenkopfschrauben mit Innensechskant und Bundmutter
503802		Fachboden-Verschraubung M6x12 für Lagerregal, Linsenkopfschrauben mit Innensechskant und Bundmutter
503803		Füße, Für Selbstbauregal, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
503804		Ausgleichblech, Für Selbstbauregal, Höhe 2 mm

Dazu passt auch ...

324647		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 300 x 500 / 450 mm, Aus Polyethylen in gelb
526019		Wand-Sichttafelssystem, DIN A4 im Hochformat, 5 Sichttafeln, Rahmen in schwarz, mit magnetischem Wandhalter
763239		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen