

hofs

Aktenregal - Grundfeld

Höhe x Breite x Tiefe 2900 x 1000 x 300 mm, Feldlast 540 kg / Fachlast 60 kg, 9 Ebene(n) mit Böden aus Qualitätsfeinblech, davon 1 Abdeckboden / 8 Ordnerhöhen für 108 Ordner, davon 1 Abdeckboden, Nutzung einseitig, Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau



Artikelnummer: 948766



hofs Akten-Schraubregal

Grundregal

Aktenregal - Grundfeld

- Geeignet für Archivräume
- Schraubsystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2900 x 1000 x 300 mm
- Feldlast 540 kg / Fachlast 60 kg
- Fach Breite x Tiefe 1000 x 300 mm
- 9 Ebene(n) mit Böden aus Qualitätsfeinblech, davon 1 Abdeckboden / 8 Ordnerhöhen für 108 Ordner
- Ebenen mit Anschlagkante und seitlicher Bodenabkantung der oberen Fachebene (ohne zusätzliche Streben), Stabilität in der Längs- und Tiefenrichtung und Sicherheitskantung
- Nutzung einseitig






- Konstruktion aus Stahl
- Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Lieferumfang: Grundregal mit 4 Stützpfeuern, Ebenenanzahl gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- Sicherheit bzgl. Material, Konstruktion und Statik im betrieblichen Einsatz durch Gütezeichen RAL-RG 614/1 (H44) bestätigt
- 5 Jahre Garantie
- nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden
- Einseitig handbeschickte Regale mit einer Höhe ab 2.500 mm müssen immer gesichert werden
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar
- Montagehinweis: Die Verbindung von Profilen und Fachböden erfolgt mittels Schrauben, teilweise verstärkt durch Eckplatten




Technische Details

| | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------------|---|
| Möbeltyp | Regal | Abdeckboden | ja |
| Regaltyp | Aktenregal | Fachbreite | 1000 mm |
| Regalsystem | Schraubsystem | Fachtiefe | 300 mm |
| Regalfeld | Grundfeld | Ordnerkapazität | 108 Stück |
| geeignet für (Branche/Bereich) | Archivräume | Farbe Ständer | lichtgrau // RAL7035 |
| Höhe | 2900 mm | Farbe Boden | lichtgrau // RAL7035 |
| Breite | 1000 mm | Feldlast | 540 kg |
| Tiefe | 300 mm | Oberfläche Boden | verzinkt // kunststoffbeschichtet |
| Böden / Ebenen Anzahl | 9 Stück | Oberfläche Ständer | verzinkt // kunststoffbeschichtet |
| Ordnerhöhen | 8 Stück | Farbe Ausführung | lichtgrau // RAL7035 |
| Fachlast | 60 kg | Lieferumfang | Grundregal mit 4 Stützpfeuern, Ebenenanzahl gem. Angebot |
| Böden- / Ebenentyp | Stahlblechboden | Anlieferung | zerlegt |
| Böden / Ebenen Ausstattung | Anschlagkante // seitliche Bodenabkantung // Sicherheitskantung | Zertifizierung | GS // RAL-Gütezeichen |
| Nutzung | einseitig | Garantie | 5 Jahre |
| Material | Stahl | Nutzungshinweis Regalsicherung | Einseitig handbeschickte Regale mit einer Höhe ab 2.500 mm müssen immer gesichert werden |
| Regal Ausstattung | Böden | Gewicht | 30,78 kg |

Zubehör

| | | |
|--------|---|--|
| 716545 |  | Fachboden für Aktenregal, Breite x Tiefe 1000 x 300 mm, Für eine Fachlast von 60 kg, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |
| 948755 |  | Aktenregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2900 x 750 x 300 mm, Feldlast 540 kg / Fachlast 60 kg, 9 Ebene(n) mit Böden aus Qualitätsfeinblech, davon 1 Abdeckboden / 8 Ordnerhöhen für 81 Ordner, davon 1 Abdeckboden, Nutzung einseitig, Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |
| 948777 |  | Aktenregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2900 x 1000 x 300 mm, Feldlast 540 kg / Fachlast 60 kg, 9 Ebene(n) mit Böden aus Qualitätsfeinblech, davon 1 Abdeckboden / 8 Ordnerhöhen für 108 Ordner, davon 1 Abdeckboden, Nutzung einseitig, Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|--|---|
| 213052 |  | Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm |
| 231461 |  | Höhenvariabler Faltkarton, aus Graspapier (30 %)/Wellpappe (70 %) in hellbraun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 305 x 220 x 100 - 150 mm, Automatikboden |
| 991798 |  | Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 25 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß |