

## Bauer Kippbehälter

Höhe x Länge x Breite 945 x 1170 x 850 mm, Inhalt 0,3 m<sup>3</sup>, Traglast 750 kg, Robuste Konstruktion aus Stahl mit Lackierung in RAL2000 Gelborange, Unterbau Einfahrtaschen



Artikelnummer: 967217



## Bauer Kippbehälter mit Rückschwenkautomatik



Kippbehälter

- Höhe x Länge x Breite 945 x 1170 x 850 mm
- Inhalt 0,3 m<sup>3</sup>
- Traglast 750 kg
- Gewicht 144 kg
- Einfahrhöhe x Einfahrbreite 80 x 200 mm
- Einfahrtaschenabstand 420 mm
- Kippfunktion manuell über Zugseilentriegelung
- Kippen über verdeckte Abrollmechanik und durch günstigen Lastschwerpunkt
- selbstständiges Rückschwenken durch günstigen Lastenschwerpunkt und automatisches Einrasten der Kippsicherung
- Mit Kettensicherung gegen Abrutschen
- Hohe Stabilität durch umlaufende gekantete Randverstärkung
- Robuste Konstruktion aus Stahl mit Lackierung in RAL2000 Gelborange
- Unterbau Einfahrtaschen

## Technische Details

Behältertyp	Kippbehälter	Einfahrtaschenbreite	200 mm
Inhalt	0,3 m³	Einfahrtaschenabstand	420 mm
Höhe	945 mm	Einfahrbreite	420 mm
Länge	1170 mm	Ablasshahn	nein
Breite	850 mm	Sicherheitsausstattung Behälter	Sicherungskette
Traglast	750 kg	stapelbar	nein
Material	Stahl	nestbar	nein
Stabilität / Aussteifung / Verst	umlaufende gekantete Randverstärkung	Gefahrstoffeignung	nein
Kippfunktion	manuell	Oberfläche	lackiert
Kippausführung	Kippen über Abrollmechanik und durch günstigen Lastschwerpunkt	Farbe	gelborange // RAL2000
Rückschwenkfunktion	selbstständiges Rückschwenken durch günstigen Lastenschwerpunkt	Farbe Ausführung	gelborange // RAL2000
Kippsicherung	Kippsicherung automatisch	Deckel	als Zubehör (nicht enthalten)
unterfahrbar	ja	Deckeltyp	Klappdeckel
Unterbau	Einfahrtaschen	Gewicht	144 kg
Einfahrtaschenhöhe	80 mm		

## Zubehör

344815		Zweiteiliger Klappdeckel, Aus Stahl, für Kippbehälter 0,3 m³, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
518144		Rollensatz, für Kippbehälter, Traglast 1350 kg

## Dazu passt auch ...

203428		Montagetreppe, Podest Höhe x Breite x Tiefe 800 x 520 x 305 mm, 4 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), aus Aluminium
525920		Gabelzinkenschild, Höhe x Breite x Tiefe 110 x 995 x 200 mm, Aus Stahl mit Lackierung in RAL3000 Feuerrot
527144		Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz
531837		Gabelverlängerung, Höhe x Länge x Breite 48 x 1600 x 106 mm, für Zinkenquerschnitt Höhe x Breite 40 x 80 mm, Unterseite offen, Aus Stahl mit Lackierung in RAL7021 Schwarzgrau