


Technisch specificatieblad

Stalen mof met zwarte poedercoating, met schroefdraad

Artikelnr. 2046528



Toebehoren: buismof met schroefdraad conform NEN-EN-HEC 60423, voor de verbindingen tussen installatiebuizen en 90°-bochten.



St Staal

PE50 PES50 - polyester / epoxy

Stamgegevens

Bestelnr.	2046528
Type	SVM63W SW
Dimensie	M63x1,5
Kleur	diepzwart
RAL-nummer	9005
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	PES50 - polyester / epoxy
Oppervlak afk.	PE50
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	5,00 Stuk
Gewicht	30,70 kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Stalen mof met zwarte poedercoating, met schroefdraad

Artikelnr. 2046528



Technische gegevens



Lengte	60,00 mm
Afmeting D	68,00 mm
Afmeting L	60,00 mm
Afmeting M	M63
Afmeting d	63,00 mm
Afmeting t	3,20 mm
Uitvoering	Schroefdraad
voor buisdiameter	63,00 mm
Schroefdraad	M63x1,5
Afmetingen	63
Halogeenvrij	<input type="checkbox"/>
Oppervlak gepolijst	<input type="checkbox"/>
Oppervlak geborsteld	<input type="checkbox"/>
Met inspectieopening en deksel	<input type="checkbox"/>
Temperatuurbereik	-45,00 - 250,00 °C
Tweedelig	<input type="checkbox"/>