


Technisch specificatieblad

Kabeluitvoer voor 3-11 mm doorsnee

Artikelnr. 6117420



2-delige kabeluitvoer met tekstveld, bestaande uit een kabeldrager met trekcontasting en een afdekking. Trekcontasting voor kabeldiameter 3-11 mm. De klikbevestiging is geschikt voor horizontale en verticale inbouw in de systeemomgeving.

PC Polycarbonaat

Extra productbeschrijving 3 Voor installatie in apparatuurinbouwkokers Rapid 45 en Rapid 80, energiezoulen ISS en ondervloersystemen.

Stamgegevens

Bestelnr.	6117420
Type	KAL-K11 RW1
Dimensie	45x45mm
Kleur	zuiver wit
RAL-nummer	9010
Materiaal	Polycarbonaat
Materiaal-afk.	PC
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1,00 Stuk
Gewicht	3,50 kg/100 st.



Technisch specificatieblad

Kabeluitvoer voor 3-11 mm doorsnee

Artikelnr. 6117420



Technische gegevens



Breedte	45,00 mm
Zijhoogte	45,00 mm
Diepe	26,00 mm
Aantal eenheden	1,00
Uitvoering van de oppervlakken	Mat
Opschriftplaatje	<input checked="" type="checkbox"/>
Type bevestiging	Klembevestiging
Inbouwbreedte	45,00 mm
Inbouwhoogte	45,00 mm
Vlakke uitvoering	<input checked="" type="checkbox"/>
Geschikt voor inbouwinstallatie	<input type="checkbox"/>
Geschikt voor apparatuurinbouwkoker	<input checked="" type="checkbox"/>
Geschikt voor ondervloerkanalendoos	<input type="checkbox"/>
Geschikt voor inbouwinstallatie	<input type="checkbox"/>
Halogeenvrij	<input checked="" type="checkbox"/>
Klapdeksel	<input type="checkbox"/>
Montagerichting	horizontaal en verticaal
Tekstveld / opschriftveld	<input checked="" type="checkbox"/>
Transparant	<input type="checkbox"/>