

Technisch specificatieblad

Scharnierbocht, verticaal, VS 60

Art.-Nr. 6213235



Scharnierbocht 90°, verticaal, voor kabelladders met VS-sport met een zijhoogte van 60 mm.



St	Staal
FS	sendzimir verzinkt

Opmerking extra producttekst	Het hulpstuk wordt in ongemonteerde toestand geleverd, inclusief scharnierverbinders en bijbehorende bouten.
Extra productbeschrijving 2	Andere breedten zijn op aanvraag leverbaar.

Stamgegevens

Bestelnr.	6213235
Type	LGBV 630 VS FS
Omschrijving 1	Scharnierbocht
Omschrijving 2	verticaal, met VS-sport
Dimensie	60x300
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	sendzimir verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN 10346
Oppervlak afk.	FS
Kleinste verkoopseenheid	1,00 Stuk
Gewicht	286,00 kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Scharnierbocht, verticaal, VS 60

Art.-Nr. 6213235



Technische gegevens



Breedte	300,00 mm
Zijhoogte	60,00 mm
Afmeting R	580,00 mm
Afbuiging (hoek)	90°
Uitvoering van de sporten	Profiel niet geperforeerd
Uitvoering van de zijkant	Vlak profiel
Geschikt voor functiebehoud	<input type="checkbox"/>
Plaatdikte	1,50 mm
RVS, gebeitst	<input type="checkbox"/>
Scharnierend	<input checked="" type="checkbox"/>
Zijperforatie	<input type="checkbox"/>
Verspanuitvoering	<input type="checkbox"/>