

# Technisch specificatieblad

## Wartelsysteem, metrische schroefdraad, lichtgrijs

Artikelnr. 2022874



Wartelsysteem met metrische schroefdraad in dopmoerconstructie, voor kabelaansluitdozen, behuizing en verdeelkasten voor particuliere en industriële toepassingen. Met trekbelasting en geïntegreerde afdichtingslip, getest conform NEN-EN-IEC 62444. Beschermingsklasse IP68. Te gebruiken van -20 °C tot +65 °C.




PA Polyamide

### Stamgegevens

Bestelnr.	2022874
Type	V-TEC VM50 LGR
Omschrijving 1	Wartel
Omschrijving 2	vol metrisch
Dimensie	M50
Kleur	lichtgrijs
RAL-nummer	7035
Materiaal	Polyamide
Materiaal-afk.	PA
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	5 Stuk
Gewicht	5,47 kg/100 st.

### Technische gegevens



Afmeting E	60,00 mm
Afmeting L min.	43,00 mm
Afmeting L max.	52,00 mm
Afmeting I1	12,00 mm
Afmeting L2	8,00 mm
SW	54,00 mm
Uitvoering	recht
Soort afdichting	Dichtring
Doorbuigbescherming	<input type="checkbox"/>
Afdichtbereik D	23,00 - 35,00 mm
Afdichtbereik D	0,91 - 1,38 in
explosie veilig	<input type="checkbox"/>
Wartel voor platte kabel	<input type="checkbox"/>
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Vlamvertragend	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Schroefdraad	M50 x 1,5
Soort schroefdraad	metrisch

# Technisch specificatieblad

Wartelsysteem, metrische schroefdraad, lichtgrijs

Artikelnr. 2022874



## Technische gegevens

Lengte schroefdraad	12,00 mm
Spoed	1,50 mm
Nominale schroefdraadmaat	50
Glasvezelversterkt	<input type="checkbox"/>
Halogeenvrij	<input checked="" type="checkbox"/>
Inst. draaimoment	12,00 Nm
Categorie van de inslaginwerking	4
Categorie van de trektoelasting	A
Meervoudig dichtingsinzetstuk	<input type="checkbox"/>
Met borgmoer	<input type="checkbox"/>
Slagvast	<input type="checkbox"/>
Zeskant hoekmaat	60,00 mm
Beschermingsgraad	IP68
Deelbare wartel	<input type="checkbox"/>
Temperatuurbereik	-20,00 - 65,00 °C
Trektoelastingsmogelijkheid	<input checked="" type="checkbox"/>