

# Geconnecteerde tweevoudige schakelaar, sokkel, 2 x 10 A (totaal max. 16 A), 71 x 71 mm, schroefbevestiging, Zigbee®

552-72112


4 jaar  
garantie

De geconnecteerde tweevoudige Zigbee® schakelaar heeft twee schakelcontacten om verlichting te schakelen. Hij bevat een zender en ontvanger die draadloos kunnen communiceren met de draadloze slimme hub voor Niko Home Control (552-00001).

Je kunt de geconnecteerde tweevoudige schakelaar gebruiken om een klassieke schakelaar te vervangen. Hij heeft twee extensieklemmen, zodat hij in combinatie met een klassieke drukknop ook heel eenvoudig een wissel- of kruisschakeling kan vervangen. De geconnecteerde tweevoudige schakelaar kan zijn eigen contacten schakelen.

Na toevoeging van de draadloze slimme hub voor Niko Home Control (552-00001) kun je met de Niko Home Control programmeersoftware bijkomende functionaliteiten configureren. Zo kun je die koppelen in een sfeer of alles-uit functie en veel meer. Dit toestel kan ook gebruikt worden in een busbekabelingsinstallatie in combinatie met de draadloze bridge voor Niko Home Control (550-00640).

Het is mogelijk om de bediening los te koppelen van zijn ingebouwde contacten. Zo heb je alle flexibiliteit om met de programmeersoftware het schakelcontact en de bediening afzonderlijk van elkaar te configureren.



## Technische gegevens


Geconnecteerde tweevoudige schakelaar, sokkel, 2 x 10 A (totaal max. 16 A), 71 x 71 mm, schroefbevestiging, Zigbee®.

- max. belasting per kanaal: 10 A
- instellingen aanpassen: Niko Home Control programmeersoftware of Niko Home App (vereist smart hub)
- maximumafstand (tussen schakelaar en slimme hub): 10 m
- Maximum aantal per installatie: 50 geconnecteerde Zigbee® toestellen
- Compatibel met de draadloze bridge
  
- Ledkleur: wit
- Maximale nominale waarde vermogensschakelaar: 16 A (beperkt door nationale regelgeving voor installaties)
- Communicatieprotocol: Zigbee® 3.0
- Maximaal radiofrequent vermogen: 10 dBm
- Werkfrequentie: 2.4 GHz
- Systeemcompatibiliteit: talks with Homey (Zigbee®)
- Beschermingsgraad: IP20
- Inbouwdiepte: 40 mm
- Vereist type inbouwdoos
  - diepte: min. 40 mm (incl. bedradingsruimte)
  - klauw/schroefbevestiging: 60 mm
  - binnendiameter doos: 60 mm
  - meervoudige dozen centerafstand horizontaal: 71 mm
  - meervoudige dozen centerafstand verticaal: 71 mm

**niko**

552-72112 - 27-06-2023

- Bevestigingswijze
  - met schroeven, voor eenvoudige bevestiging in inbouwdoos met grijpvlakken
- Centerafstand
  - horizontale koppeling en verticale koppeling met centerafstand 71 mm
  - horizontaal koppelen van meerdere sokkels verloopt snel en perfect door omhooggeplooide zwaluwstaarten aan de linker- en rechterzijde
  - extra robuustheid door omhooggeplooide randen aan de buitenzijde van de sokkel en de doorzetting naar binnen toe
- Draadcapaciteit
  - 2 x 1,5 mm<sup>2</sup> per aansluitklem
- Afmetingen (HxBxD): 73 x 73 x 38.6 mm
- Gewicht: 70 g
- Keurmerken: Zigbee Certified Product
- Markering: CE



## Afmetingen

