

Furatmérő

Sorozat 511

Furatmérő eszköz automatikus önközpontosítással a központozó híd kialakítása révén. Jellemzői:

- Keményfém tapintócsúcs, amely igen tartós, magas kopásállóság.
- Az üreges kialakítású markolatnak köszönhetően 50%-al csökkenti az operátor kezéből származó hőt, megőrizve ezzel a nagypontosságú mérést.



511-921



2046SB mérőóra az 511-921 készlet tartozéka



2109SB-10 mérőóra az 511-922 készlet tartozéka



Az 543-310B az 511-925-10-es készlet tartozéka

Metrikus

No.	Tartomány [mm]	Síklapúság	Mérőóra száma	Tapintó mélység
511-921	18 - 150	0,01 mm	2046SB	100/150 mm
511-922	18 - 150	0,001 mm	2109SB-10	100/150 mm
511-925-10	18 - 150	0,001 mm	543-310B	100/150 mm

Specifikáció

Pontosság	2 μm
Ismételhetőség	0,5 μm

Alaptartozékok

No.	Leírás
21DZA213A	Keményfém betétes ülék 511 Sorozat, Távolság 18 mm
21DZA213B	Keményfém betétes ülék 511 Sorozat, Távolság 20 mm
21DZA213C	Keményfém betétes ülék 511 Sorozat, Távolság 22 mm
21DZA213D	Keményfém betétes ülék 511 Sorozat, 2046SB
21DZA213E	Keményfém betétes ülék 511 Sorozat, Távolság 26 mm
21DZA213F	Keményfém betétes ülék 511 Sorozat, Távolság 28 mm
21DZA213G	Keményfém betétes ülék 511 Sorozat, Távolság 30 mm
21DZA213H	Keményfém betétes ülék 511 Sorozat, Távolság 32 mm
21DZA213J	Keményfém betétes ülék 511 Sorozat, Távolság 34 mm
21DZA232A	Keményfém betétes ülék 511 Sorozat, Távolság 50 mm (100mm)
21DZA232B	Keményfém betétes ülék 511 Sorozat, Távolság 40 mm, 55 mm (105mm)
21DZA232C	Keményfém betétes ülék 511 Sorozat, Távolság 45 mm, 60 mm (110mm)
21DZA232D	Keményfém betétes ülék 511 Sorozat, Távolság 50 mm, 65 mm (115mm)
21DZA232E	Keményfém betétes ülék 511 Sorozat, Távolság 55 mm, 70 mm (120mm)
21DZA232F	Keményfém betétes ülék 511 Sorozat, Távolság 60 mm, 75 mm (125mm)
21DZA232G	Keményfém betétes ülék 511 Sorozat, Távolság 80 mm (130mm)
21DZA232H	Keményfém betétes ülék 511 Sorozat, Távolság 85 mm (135mm)
21DZA232J	Keményfém betétes ülék 511 Sorozat, Távolság 90 mm (140mm)
21DZA232L	Keményfém betétes ülék 511 Sorozat, Távolság 95 mm (145mm)
21DZA232M	Keményfém betétes ülék 511 Sorozat, Távolság 100 mm (150mm)
205457	Alátét 511 Sorozat, 0,5 mm, Távolság 35-160mm
205458	Alátét 511 Sorozat, 1 mm, Távolság 35-160mm
205459	Alátét 511 Sorozat, 2 mm, Távolság 35-160mm
205460	Alátét 511 Sorozat, 3 mm, Távolság 35-160mm
205623	Alátét 511 Sorozat, 0,5 mm, Távolság 18-35mm
205624	Washer Series 511, 1mm, Range 18-35mm
102178	Alsó ülék 511 Sorozat, 50 mm