



## Transportgeräte

# Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 2435 Werkstattwagen mit Arbeitsplatten



Profilstahl-/Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet RAL 5007. Arbeitsplatte aus Buchensperrholz, 22 mm stark. Mit 3-seitiger Umrandung 80 mm hoch. 1 Zwischenboden und 1 verschließbarer Schrank mit Flügeltür. 1 fester und 2 verstellbare Böden im Schrank. Abmessungen Schrank: (B x T x H: 500 x 600 x 600 mm). Pulverbeschichtet, Korpus lichtgrau RAL 7035, Front blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

## Technische Details:



<b>Gesamttragkraft (kg)</b>	400
<b>Nutzflächenlänge (mm)</b>	1120
<b>Nutzflächenbreite (mm)</b>	650
<b>Etagenhöhen (mm)</b>	226, 537, 850
<b>Gesamtlänge (mm)</b>	1220
<b>Gesamtbreite (mm)</b>	650
<b>Gesamthöhe (mm)</b>	930
<b>Bereifung</b>	TPE
<b>Radgröße (mm)</b>	160 x 40
<b>Gewicht (kg)</b>	68
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Garantie (Jahre)</b>	10
<b>Zolltarifnummer</b>	8716800000
<b>GTIN</b>	4017976024356