

**Artikelnummer:** 308583

**Kurzbeschreibung:** Stoelwagen met volrubberen banden

**Langbeschrijving:** Stoelwagen met volrubberen banden:

Stalen buis (a<sup>o</sup> 26,9 x 1,75 mm). Blad van plaatstaal (t = 4 mm).

Roosterhoogte (50/50/4 mm). Handgrepen met

veiligheidsbeugel. Poedercoating in gentiaanblauw (RAL 5010).

De houder voor de stoeltransportwagen kan in enkele seconden

door middel van een schroefverbinding worden gemonteerd en

gedemonteerd of traploos in hoogte worden versteld. [ul]<li>

Emmerbreedte: 300 mm </li><li> Bladdiepte: 225 mm </li><li> Buitenafmeting: B 530 x D

820 mm </li><li> Totale hoogte: 1300 mm </li><li> Greephoogte: 1140 mm </li><li>

Draagvermogen: 250 kg </li><li> Wiel a<sup>o</sup>: 250 x 60 mm </li><li> Eigen gewicht: 18

kg</li>[ul]

