


Produktbeschreibung



Anwendung

Weltweit bewährte Kabelverschraubung aus Polyamid. SKINTOP® ST für den Universaleinsatz, in Maschinen- und Apparatebau, Meß-, Regel-, Automatisierungs- und Elektrotechnik und Roboterbau.

Hinweis

- passende Ergänzungsteile siehe SKINTOP® Zubehör PG
- zu verwendende Gegenmutter SKINTOP® GMP-GL

Technische Daten

Achtung

Einbaumaße und Anzugsdrehmomente siehe T21

Lieferfarbe

RAL 7001 silbergrau RAL 7035 lichtgrau RAL 9005 schwarz/UV-beständig

Material

Körper: Polyamid Dichtung: CR

Prüfungen

GGVS: TÜ.EGG.020-95

Schutzart

IP 68 - 5 bar

Temperaturbereich

-20°C bis +80°C

Artikelliste

Artikelnummer	Artikelbez. / Größe	Klemmbereich ØF mm	Gesamtlänge C mm	Gewindelänge D mm	SW mm	Stück / VPE
SKINTOP® ST silbergrau						
53015000	ST 7	2,5 - 6,5	32	8	15	100
53015010	ST 9	3,5 - 8	36	8	19	100



53015020	ST 11	4 - 10	38	8	22	100
53015030	ST 13,5	6 - 12	41	9	24	100
53015040	ST 16	9 - 14	44	10	27	50
53015050	ST 21	13 - 18	49	11	33	50
53015060	ST 29	14 - 25	56	11	42	25
53015070	ST 36	24 - 32	66	13	53	10
53015080	ST 42	35 - 38	68	13	60	5
53015090	ST 48	39 - 44	69	14	65	5
SKINTOP® ST schwarz						
53015200	ST 7	2,5 - 6,5	32	8	15	100
53015210	ST 9	3,5 - 8	36	8	19	100
53015220	ST 11	4 - 10	38	8	22	100
53015230	ST 13,5	6 - 12	41	9	24	100
53015240	ST 16	9 - 14	44	10	27	50
53015250	ST 21	13 - 18	49	11	33	50
53015260	ST 29	14 - 25	56	11	42	25
53015270	ST 36	24 - 32	66	13	53	10
53015280	ST 42	35 - 38	68	13	60	5
53015290	ST 48	39 - 44	69	14	65	5
SKINTOP® ST lichtgrau						
53018000	ST 7	2,5 - 6,5	32	8	15	100
53018010	ST 9	3,5 - 8	36	8	19	100
53018020	ST 11	4 - 10	38	8	22	100
53018030	ST 13,5	6 - 12	41	9	24	100
53018040	ST 16	9 - 14	44	10	27	50
53018050	ST 21	13 - 18	49	11	33	50
53018060	ST 29	14 - 25	56	11	42	25
53018070	ST 36	24 - 32	66	13	53	10
53018080	ST 42	35 - 38	68	13	60	5
53018090	ST 48	39 - 44	69	14	65	5