



### Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Produktname	GV2 LE
Produkt- oder Komponententyp	Not-Aus-Pilztaster
Kurzbezeichnung des Geräts	GV2K
Zubehör / Teilekategorie	Gehäusezubehör

### Zusatzmerkmale

Produktkompatibilität	GV2MC LE1GVMEK GV2MP
Operatortyp	Verriegelung drehen zum Freigeben
Durchmesser	40 mm
Geliefertes Zubehör	1 Kapselungs-Kit IP 55
Höhe	48 mm
Breite	73 mm
Produktgewicht	0,115 kg
Farbe	Rot

### Montage

Schutzart (IP)	IP55
----------------	------

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,500 cm
VPE 1 Breite	8,500 cm
VPE 1 Länge	9,000 cm
VPE 1 Gewicht	137,500 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	15
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	2,311 kg
VPE 3 Art	P06
VPE 3 Menge	240
VPE 3 Höhe	75,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	60,000 cm
VPE 3 Gewicht	44,968 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	<a href="#">Entsorgungsinformationen</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------