



Hauptmerkmale

Produktpalette	TeSys LE
Produkttyp	Durchführungen
Farbe	Schwarz
Anzahl pro Verpackung	Satz à 25

Zusatzmerkmale

Material	CR (Chloropren)
Äußerer Kabeldurchmesser	26...35 mm
Bohrungsdurchmesser	48 mm

Montage

IP-Klasse	IP67
-----------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,4 cm
VPE 1 Breite	5,8 cm
VPE 1 Länge	5,9 cm
VPE 1 Gewicht	44 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	25
VPE 2 Höhe	9,1 cm
VPE 2 Breite	19,4 cm
VPE 2 Länge	42,4 cm
VPE 2 Gewicht	1,13 kg
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	200
VPE 3 Höhe	30,6 cm
VPE 3 Breite	29,4 cm
VPE 3 Länge	38,6 cm
VPE 3 Gewicht	9,592 kg

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------