

HVI LO 75 20 L100M SW M (819 135)



Abbildung unverbindlich

Die HVI long Leitung für die Konfektionierung vor Ort wird mit einer Länge von 100 m auf einer Einwegtrommel aus Sperrholz (Durchmesser ca. 800 mm, Breite ca. 485 mm) inkl. einem Innensechskantschlüssel geliefert.

Typ	HVI LO 75 20 L100M SW M
Art.-Nr.	819 135
Werkstoff Leiter	Cu
Werkstoff Isolierung	PE
Werkstoff Mantel	PE
Farbe Leitung	schwarz •
Farbe RAL	ähnlich 9011
Querschnitt Seele (mehrdrätig)	19 mm ²
Blitzstromtragfähigkeit (Klasse / I _{imp})	H1 / 150 kA
Äquivalenter Trennungsabstand s (in Luft)	≤ 75 cm
Durchmesser Ø Leitung	20 mm
Manteleigenschaften	UV-stabilisiert und witterungsbeständig
Normenbezug	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Gewicht	488 g/m
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85446010
GTIN (EAN)	4013364141759
VPE	100 m

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.