

PAVOY Werkbank

Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1500 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 4 FüÙe, Ausstattung: 4 Schubladen, 1 Schrank, Verschließbar mit Zentralverschluss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau



Artikelnummer: 524185

PAVOY Werkbank

Werkbank





- Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1500 x 700 mm
- Tischplatte aus Multiplex, geölt
- Plattenstärke 40 mm
- Gestellausführung 4 FüÙe
- Ausstattung: 4 Schubladen, 1 Schrank
- links 4 Schubladen
- rechts 1 Schrank
- Schubladen Höhe 3x100 mm/1x200 mm
- Traglast je Schublade 35 kg
- Schubladen auf Rollenführung, Auszug 85 %
- Mit Einzelauszugssperre
- Mit Griffleiste
- Verschließbar mit Zentralverschluss
- Konstruktion aus Stahl



- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- GS- und TÜV-geprüft
- 10 Jahre Garantie

Technische Details











Möbeltyp	Tisch	Auszug Schublade	85 %
Tischtyp	Werkbank	Auszugsführung Schublade	auf Rollenführung
Gestellausführung	4 Füße	Auszugssperre	Einzelauszugssperre
Gestellform	4-Fußgestell	Griff	Griffleiste
Höhe	900 mm	Material Platte	Multiplex
Breite	1500 mm	Oberfläche Platte	geölt
Tiefe	700 mm	Farbe Platte	Buche
Stärke Platte	40 mm	Material Gestell	Stahl
höhenverstellbar	nein	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
elektrisch leitend	nein	Farbe Gestell	lichtgrau // RAL7035
Werkbank Ausstattung	4 Schubladen, 1 Schrank	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Unterbauten links	4 Schubladen	Farbe Front	lichtgrau // RAL7035
Unterbauten rechts	1 Schrank	Schließsystem	Zentralverschluss
Schubladen Anzahl	4 Stück	Türen Anzahl	2 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe	3x100 mm/1x200 mm	fahrbar	nein
Fronthöhe 100 mm	3 Stück	Zertifizierung	GS // TÜV
Fronthöhe 200 mm	1 Stück	Garantie	10 Jahre
Schubladentraglast	35 kg	Gewicht	121 kg

Zubehör

404273		Trennbleche, mit 6 Fächern, 1 Längsteiler + 4 Trennbleche, Höhe x Breite 100 x 500 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
404274		Trennbleche, mit 6 Fächern, 1 Längsteiler + 4 Trennbleche, Höhe x Breite 125 x 500 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
404275		Trennbleche, mit 6 Fächern, 1 Längsteiler + 4 Trennbleche, Höhe x Breite 150 x 500 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
404276		Trennbleche, mit 6 Fächern, 1 Längsteiler + 4 Trennbleche, Höhe x Breite 175 x 500 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
404296		Beschriftungsleiste für Schubladenschrank, Breite 500 mm, Rückseite magnetisch
500792		Mulden, mit 30 Fächern, 25 Trennwände, passend für Fronthöhe 75 mm, Höhe x Breite 75 x 500 mm, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

524196		Abrollleiste für Arbeitsplatte, Für Werkbank, Breite 1500 mm
532190		Zinkblechbelag für Arbeitsplatte, Für Werkbank, Breite 1500 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Dazu passt auch ...

195704		Parallelschraubstock, Backenbreite 100 mm, Spannweite 100 mm, Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken, Aus Stahl in blau
218989		Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1500 x 750 mm, Platte aus Buche-Multiplex, 4-Fußgestell aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
221109		Putzrollen-Bodenständer, für max. 430 mm breite Rollen, Passend für Rollen mit 450 mm Durchmesser, Gestell aus Metall in weiß
221140		Wischtuch, 800 Tücher, Länge x Breite 300 x 230 mm, Rollen Länge x Durchmesser 240 m x 225 mm, Papierqualität Zellstoff, geprägt, In weiß
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221242		Müllsack, Inhalt 60 l, 28 µm stark, Länge x Breite 800 x 600 mm, In schwarz
221330		Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antikratzbeschichtung, farblos, Ausstattung: Seitenschutz, direkte Belüftung
222683		Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm
656975		Universalcontainer, Inhalt 121 l, Höhe x Durchmesser 705 x 557 mm, Korpus aus Polyethylen in grau
969584		Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 836 x 2000 x 750 mm, Platte aus Holz mit Resopalbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau