

Nagelhülse UNH

Produktvarianten

Bezeichnung	Art-Nr.	Bohrerinnendurchmesser	Dübellänge	Effektive Verankerungstiefe	Max. Dicke des Anbauteils	Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage	Verkaufseinheit
UNH 6x60	542583	6	60	30	30	70	100
UNH 6x80	542584	6	80	30	50	90	100
UNH 8x70	547150	8	70	40	30	80	100
UNH 8x90	542585	8	90	40	50	100	50
UNH 8x110	542586	8	110	40	70	120	50

Lastentabelle

Höchste empfohlene Lasten¹⁾ eines Einzeldübels als Teil einer Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen.

Typ	Verankerung in Beton \geq C20/25		
	Min. Bauteildicke [mm]	Empfohlene Zuglast [kN]	Empfohlene Querlast [kN]
UNH 6	60	0,5	1,4
UNH 8	70	0,7	2

¹⁾ Erforderlicher Sicherheitsfaktor ist berücksichtigt.