

602d - Admi®Star DIN



Feuerlöschschlauch DIN 14811, Klasse 1, Leistungsstufe 1, mit DIN-Storz-Druck-Kupplungen, Edelstahlband, Prüfnummer - zugelassen für Feuerwehren, verrottungs- und abriebfest, geeignet für Seewasser. Weitere Einsatzbereiche: Industrie, Baugewerbe, Schifffahrt, technische Hilfsdienste.

Seele: EPDM, schwarz, glatt

Decke: helles Polyestergergarn, 2F rundgewebt in Körperbindung

Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C

Art.-Nr./Name	Maße (mm)	Länge (m)	BD/PD (bar)	Gewicht (kg/VE)	VE	EAN
602d- 52-05	52 / C	5	16 / 60	2,120	ST	4006918141053
602d- 52-10	52 / C	10	16 / 60	3,700	ST	4006918141107
602d- 52-15	52 / C	15	16 / 60	5,060	ST	4006918141152
602d- 52-20	52 / C	20	16 / 60	6,640	ST	4006918141206
602d- 52-25	52 / C	25	16 / 60	0,000	ST	4006918141251
602d- 52-30	52 / C	30	16 / 60	9,580	ST	4006918141305
602d- 75-05	75 / B	5	16 / 60	0,000	ST	4006918143050
602d- 75-10	75 / B	10	16 / 60	3,900	ST	4006918142104
602d- 75-15	75 / B	15	16 / 60	5,300	ST	4006918142159
602d- 75-20	75 / B	20	16 / 60	9,500	ST	4006918142203
602d- 75-25	75 / B	25	16 / 60	0,000	ST	4006918142258
602d- 75-30	75 / B	30	16 / 60	13,940	ST	4006918142302
602d-110-10	110 / A	10	12 / 40	0,000	ST	4006918143101
602d-110-15	110 / A	15	12 / 40	0,000	ST	4006918143156
602d-110-20	110 / A	20	12 / 40	0,000	ST	4006918143200
602d-110-25	110 / A	25	12 / 40	0,000	ST	4006918143255
602d-110-30	110 / A	30	12 / 40	0,000	ST	4006918143309