

Hochdruckreiniger- Zubehör

Die Bodenwäscher round cleaner



- Ø 300 mm
- max. 12 l/min
- max. 180 bar
- max. 60 °C
- Düsensystem 045 serienmäßig,
bei Bestellung Gerätetyp angeben



UFO kurz Art.-Nr. 41.855
UFO lang Art.-Nr. 41.850

NEU



- Ø 350 mm
- Edelstahl
- max. 15 l/min
- max. 210 bar
- max. 60 °C
- Düsensystem 055 serienmäßig,
bei Bestellung Gerätetyp angeben

UFO Edelstahl Art.-Nr. 41.860



- Ø 300 mm
- Edelstahl
- max. 12 l/min
- max. 250 bar
- max. 60 °C
- Düsensystem 055 serienmäßig,
bei Bestellung Gerätetyp angeben

Art.-Nr. 41.105



- Ø 420 mm
- Edelstahl
- max. 19 l/min
- max. 250 bar
- max. 60 °C
- Düsensystem 055 serienmäßig,
bei Bestellung Gerätetyp angeben

Art.-Nr. 41.106



- Brush-Round cleaner
- Ø 420 mm
- Edelstahl
- mit zuschaltbarem rotierenden Bürstenkranz
- max. 19 l/min
- max. 250 bar
- max. 60 °C
- Düsensystem 055 serienmäßig,
bei Bestellung Gerätetyp angeben

Art.-Nr. 41.109



- Ø 520 mm
- Edelstahl
- max. 19 l/min
- max. 250 bar
- max. 60 °C
- Düsensystem 055 serienmäßig,
bei Bestellung Gerätetyp angeben

Art.-Nr. 41.107

HD 7/122	HD 10/122, HD 12/130	K 1132, K 1152 TS T	K 2160 TS T, K 2175 TS T	K 2195 TS T	Profi 160 TS T, Profi 175 TS T	Profi 195 TS T	Profi 15/120 TS T	quadro 11/140 TS T, 12/150 TS T	quadro 9/170 TS T	quadro 599 TS T	quadro 799 TS T	quadro 899 TS T	quadro 1000 TS T	quadro 1200 TS T	quadro 1500 TS T	D 30/180 TS T	D 26/250 TS T	Profi-Jet B 13/150, B 16/220	Profi-Jet B 10/200	Profi-Jet B 20/220	Profi-Jet B 16/250	B 170 T, B 240 T, B 270 T	B 200 T	B 230 T	therm CA 11/130 - 12/150	therm CA 15/120	therm C 11/130 - 13/180	therm C 15/150	therm 635-1, 875-1, 895-1	therm 1165-1	therm 1525-1				