

Nadelabklopfen

Nadelabklopfen 2 BPG

Handlicher Nadelabklopfen in Pistolenform



Technische Daten

	Nadelform Pistolenform
	Hub 43,5 mm
	Schlagzahl 3000 mm ⁻¹
	Schallleistungspegel 90,0 dB (A)
	Luftverbrauch 2,6 l/s
	Druckluftanschluss 3/8 Zoll
	Baulänge 315 mm
	Gewicht 2,6 kg

Beschreibung

- Handlicher Nadelabklopfen in Pistolenform
- Ausgerüstet mit 19 Nadeln 3 mm Ø Meißelform
- Meißelausführung mit 13 mm 4-kant Buchse
- Umrüsten der Nadelstärke zylindrisch / spitz von 2-4 mm Ø möglich
- Schlagzahl: 3.000 min⁻¹

Ähnliche Produkte

