

## Finder Bewegungsmelder IP54



Bewegungsmelder 230 V AC, 1 Schließer 10 A 230 V AC (AC1), max.-Einschaltstrom 100 A - 5 ms, max.-Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1-2.300 VA, AC15-450 VA, Glüh- und Halogenlampen-1.000 W, Leuchtstofflampen kompensiert 350-W, Leuchtstofflampen unkompensiert 500 W, mit Lichtsensor 1 - 350 Lux auf Tag oder Nachtfunktion einstellbar und Einschaltwischer-Funktion 10 s bis 12 min. Für Außenmontage, IP54.

## Zubehör

Art.-Nr.	Name
148726	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder 1:1
148727	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder 1:2
148730	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 3 Ports
148729	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 3 Ports transparent
148728	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 4 Ports