



Descrizione

Contenitori a bocca di lupo, misura 3, colore blu, in stabile polipropilene infrangibile (PP), per molti campi d'applicazione con ampi accessori

- Buona resistenza chimica a grassi, resine, soluzioni alcaline, olio e acidi
- Sicura possibilità di impilamento
- Misura 3 in 5 colori (rosso, giallo, blu, verde, trasparente)
- Capacità/Capacità massima consentita: 3,00 litri / 1,76 litri
- Portata 10 kg/Carico impilabile: 179 kg
- Idoneità per alimenti, resistenza alla temperatura: da -20 °C a +80 °C e senza bisfenolo A (BPA)
- massimo 3 supporti per separatori in trasversale
- Accessori a parte: Separatori
- Ampie possibilità di ampliamento con diversi sistemi di aggancio: Rotaie da parete, parete con fessure di supporto, scaffali fissi e mobili
- su richiesta disponibile misura 3 in materiale conduttivo, colore nero: resistenza superficiale 10³ - 10⁶ ohm
- P=profondità= 242 mm, L=larghezza=146 mm, A=altezza=127 mm
- Dimensioni interne: 203x130x114 mm

Informazioni:

Articolo

Codice dell'articolo	673300
GTIN	4007228703313
Tariffa doganale	39231090
Unità di imballaggio	26

Colore	blu
Volume in L	3,00
Peso (kg)	0,17
P x L x A (mm)	242 x 146 x 127

Imballaggio esterno

Contenuto in pezzi	26
P x L x A (mm)	800 x 290 x 394

Peso lordo unità di imballaggio kg	4,92
------------------------------------	-------------

Pallet

Numero di scatole	20
Numero di strati	4
P x L x A (mm)	1,2 x 0,8 x 1,726

Cartoni per strato	5
Peso (kg)	118,4