

# ATEN CS1642A KVM Switch Dual-View DVI, USB, Audio, 2 Ports

<b>Artikelnummer</b>	14.01.6322
<b>Hersteller</b>	ATEN
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	CS1642A
<b>EAN (Einzelstück)</b>	4710423779679



## KVM-Switch mit zwei Ports für USB-Eingabegeräte und DVI-Zweischirmsysteme mit Tonübertragung und USB 2.0-Hub

Der DVI-KVMP-Switch für Zweischirmsysteme und USB 2.0 CS1642A schlägt eine völlig neue Richtung in Sachen KVM-Funktionalität ein, indem er einen 2-Port-KVM-Switch mit einem 2-Port-USB 2.0-Hub vereint. Gleichzeitig besitzt er Anschlussmöglichkeiten für zwei DVI-Monitore und ist somit das ideale Werkzeug für alle Grafikdesigner, Banker und Finanzberater, für medizinische Anwendungen und Computerspiele. Außerdem unterstützt der CS1642 eine satte 2.1-Kanal-Tonübertragung und verleiht somit jedem Heimkinosystem völlig neue Dimensionen in Sachen Videowiedergabe.

- DVI-Zweischirm-KVMP-Switch mit 2 Ports, USB 2.0-Unterstützung und 2.1-Kanal-Surround-Sound-Übertragung
- Eine Zweischirm-USB-Konsole steuert zwei Zweischirm-Computer und zwei weitere USB-Geräte
- Eingebauter 2-Port-USB-2.0-Hub
- Vollständig kompatibel zu den USB-2.0-Spezifikationen

## Voller Bassumfang für ein außergewöhnliches Klangerlebnis auf 2.1-Surround-Sound-Anlagen

- Unabhängiges Umschalten zwischen KVM, USB und Audiosignalen
- Unterstützt digitale DVI- und analoge Monitore - vollständig kompatibel zu den DVI-Spezifikationen und zusätzlich HDCP-kompatibel
- Herausragende Bildqualität - 2560x1600 (DVI Dual Link); 1920x1200 (DVI Single Link)
- Unterstützt die gängigen Breitbildauflösungen

- Computerauswahl über vorderseitige Portauswahltasten und Hotkeys
- Multiplattform-kompatibel: Windows, Linux, Mac, Sun
- Konsole mit Mausportemulation und Bypass-Funktion unterstützt die meisten Maustreiber und Multifunktions-Mäuse
- Video DynaSync™ - speichert die EDID (Extended Display Identification Data) der Konsolmonitore, um stets eine optimale Bildauflösung zu gewährleisten
- Tastaturemulation für fehlerfreies Booten
- Unterstützt und emuliert Sun-/Mac-Tastaturen
- Automatische Portumschaltung zur Überwachung der angeschlossenen Computer
- Firmwareaktualisierung möglich
- KVM-Kabel im Lieferumfang enthalten

### Technische Daten

Hersteller	ATEN
Produktgruppe	KVM-Switches / PC-Shares
Produkttyp	KVM-Switch, DVI
Farbe	grau
Lieferumfang	1 x CS1641A USB-KVMP™ -Switch mit 2 Ports für DVI-Monitore 4 x (2 x 2L-7D02UD - 2 x LIN5-26W1-W11G) individuelle DVI-D-Kabelsets(Dual Link) (1.8m) 1 x 0AD8-1605-24M1 Netzteil 1 x Benutzerhandbuch
Anzahl PCs	2
Unterstützte PC-Plattform	USB
PC: Monitor-Anschlüsse	4x DVI BU
PC: Maus-/Tastatur-Anschlüsse	2x USB Typ B
PC: Anschlüsse an angeschl. Kabeln	nein
Anzahl Konsolen digital	2
Schaltung über Scan-Lauf	ja
Druck-Schalter am Gerät	nein
Schaltung über Hot Key	Tastatur
Schaltung über OSD	nein

Audio getrennt von KVM schaltbar	ja
Tastatur-/Maus-Emulation	ja
19"-einbaubar	nein
Kaskadierbar	nein
Hot-Plug-fähig	nein
Max. Auflösung (nominell)	2560 x 1600
Abmessungen (HxBxT)	45 x 76 x 262 mm
Netzteil benötigt	ja
Leistung Netzteil	5,3V 2A DC
Netzanschluss	Gerät-Eurostecker
Höhe	45 mm
Breite	76 mm
Tiefe	262 mm
Gewicht	0.56 kg
Verpackungshöhe	220 mm
Verpackungsbreite	120 mm
Verpackungstiefe	340 mm
Paketgewicht	2 kg