

Bodenhülse mit Feststellvorrichtung

- Material: Stahlrohr, feuerverzinkt



Modellbeispiel: Bodenhülse mit Feststellvorrichtung Art. 463.31

Ausführung: Durchmesser/Länge

Lieferzeit	Artikel-Nr.	Bezeichnung
------------	-------------	-------------

Ø 60 mm

	463.31	Ø 60 mm / 300 mm
	463.41	Ø 60 mm / 400 mm
	463.51	Ø 60 mm / 500 mm

Ø 76 mm

	473.31	Ø 76 mm / 300 mm
	473.51	Ø 76 mm / 500 mm

Legende: 24 - 72 Stunden 3 - 6 Tage 1 - 3 Wochen 3 - 5 Wochen 5 - 8 Wochen

Zu diesem Artikel empfehlen wir folgendes Zubehör:



**Schnellmörtel -Pollerfix-, für
Betonfundamente von Pfosten, 25 kg,
Aushärtung nach 10 Min**

Menge: 25 kg
Material: Zement
Auftragungsstärke je Schicht: max. 200 mm



**Rohrschelle aus verzinktem Stahl für
Flach-VZ, Pfosten Ø 42-108 mm, Lochabstand
70-900 mm**

Material: Stahl, feuerverzinkt
geeignet für gelochte Verkehrszeichen
inkl. verzinkten Schrauben und Muttern



**Rohrpfosten aus Stahl, Ø 60 mm, Wandstärke
2,0 mm**

Material: Stahl, feuerverzinkt
Durchmesser: 60 mm
Wandstärke: 2,0 mm



**Rohrpfosten aus Stahl, Ø 76 mm, Wandstärke
2,0 mm**

Material: Stahl, feuerverzinkt
Durchmesser: 76 mm
Wandstärke: 2,0 mm



**Rohrpfosten aus Stahl, Ø 76 mm, Wandstärke
2,9 mm**

Material: Stahl, feuerverzinkt
Durchmesser: 76 mm
Wandstärke: 2,9 mm