

## Serie 8, Einbau-Kühlschrank, 122.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIF41ADD0



### Zubehör

3 x Eierablage

### Sonderzubehör

KSZ10020	Flaschenablage
KSZGGM00	Butterdose
KFZ40AX0	Türfront mit Alu-Dekorrahmen
KFZ40SX0	Edelstahl-Türfront

## Der Kühlschrank mit elektrischer Temperaturregelung: lässt Sie die Temperatur einfach und exakt einstellen.

- **VitaFresh pro:** hält frische Lebensmittel länger frisch - dank 0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit
- **LED-Beleuchtung:** So hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
- **Easy Access Shelf:** schneller an alles im Kühlschrank rankommen, dank ausziehbarer Glasablage.
- **Vario Shelf:** Platz für Flaschen und Schüsseln durch teilbare und unterschiebbare Glasplatte.
- **Super Cooling:** Kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse:	..... D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	..... 110 kWh/annum
Volumen der Tiefkühlfächer:	..... 0 l
Volumen der Kaltlagerfächer:	..... 187 l
Geräuschwert:	..... 38 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse:	..... C
Bauform:	..... Einbau
Dekorrahmen/ - platte:	..... Möglich mit Zubehör
Höhe:	..... 1221 mm
Gerätebreite:	..... 558 mm
Gerätetiefe:	..... 545 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	..... 1225.0 x 560 x 550 mm
Nettogewicht:	..... 47.6 kg
Anschlusswert:	..... 90 W
Absicherung:	..... 10 A
Türanschlag:	..... Rechts wechselbar
Spannung:	..... 220-240 V
Frequenz:	..... 50 Hz
Länge Anschlusskabel:	..... 230.0 cm
Anzahl Verdichter:	..... 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	..... 1
Innenlüfter:	..... Nein
Scharniere wechselbar:	..... Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	..... 3
Flaschenregale:	..... Nein
EAN-Nummer:	..... 4242005203642
Marke:	..... Bosch
Internationale Bestellbezeichnung:	..... KIF41ADD0
Produktkategorie:	..... Kühlschrank
Frostfree System:	..... Nein
Gerätetyp:	..... Vollintegriert
Integriertes Zubehör:	..... 3 x Eierablage



## Serie 8, Einbau-Kühlschrank, 122.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIF41ADD0

### Der Kühlschrank mit elektrischer Temperaturregelung: lässt Sie die Temperatur einfach und exakt einstellen.

---

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch / Jahr: 110 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB
- Nutzinhalt gesamt: 187 l

#### Design

- LED Beleuchtung

#### Komfort und Sicherheit

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Super-Taste: SuperKühlen
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Akustischer Türalarm

#### Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 187 l
- Abtau-Automatik
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach

#### Frischesystem

- 1 VitaFresh pro 0°C Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 3x länger frisch
- 1 VitaFresh pro 0°C Schublade - hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch

#### Maße

- Gerätemaße ( H x B x T): 122.1 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

#### Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-ST




#### Zubehör

- 3 x Eierablage
- Flaschenkamm


#### Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

## Serie 8, Einbau-Kühlschrank, 122.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIF41ADD0




Maße in mm




Maße in mm

Maße in mm  
 Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



Maße in mm



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.