

Rollcart chariots 2 ridelles

force 1200 kg, plateau longueur x largeur 1600 x 800 mm, plateforme en plaque de contreplaqué avec surface antidérapante, rehausse 2 ridelles (tube d'acier), structure en acier (soudé) avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins, avec bandage caoutchouc pleinsur jante moulage par injection aluminium



Numéro d'article: 203036

Rollcart Chariot à 2 ridelles tubulaires

Force 1200 kg

chariots 2 ridelles

- force 1200 kg
- plateau longueur x largeur 1600 x 800 mm
- hauteur de charge 305 mm
- plateforme en plaque de contreplaqué avec surface antidérapante
- rehausse 2 ridelles (tube d'acier)
- structure en acier (soudé) avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL5010 bleu gentiane
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- avec bandage caoutchouc pleinsur jante moulage par injection aluminium
- 5 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	couleur	bleu gentiane // RAL5010
type de chariot	chariots à dossier	matériau de finition	soudé
type de chariot à dossier	chariots 2 ridelles	norme européenne	non
charge	1200 kg	rabattable	non
hauteur de charge	305 mm	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
longueur de plateau	1600 mm	pneumatique	caoutchouc plein
largeur de plateau	800 mm	roulement	roulement à billes
matériau de plateforme	plaque de contreplaqué	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
surface de plateforme	antidérapant	matériau de jante	moulage par injection aluminium
exécution de plateforme	imperméable	disposition des roues	rectangulaire
rehausses	2 ridelles (tube d'acier)	hauteur	800 mm
emboîtable	non	garantie	5 années
matériau de châssis	acier		2 pièce
surface de châssis	finition peinture époxy	Poids	77 kg

Cela s'adapte aussi ...

149743		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 120 x 600 x 400 mm, en polypropylène en gris/rouge, Parois plein, fond plein
203396		marchepied pliant roulant, en aluminium, coloris aluminium-argenté, estrade hauteur x profondeur 0,65 x 20 m, 2 x 3 marches à profil antidérapant (estrade incl.), soubassement avec 4 roulettes à ressort
215911		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 400 x 300 x 270 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester en noir, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique
505133		ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
551468		carton de déménagement, En carton ondulé avec enveloppe extérieure en qualité Kraft liner coloris marron, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 585 x 380 x 325 mm, Pour colis jusqu'à 40 kg