

## Planeta-Hebezeuge

### poulie

#### Premium PRO E

charge de traction 500 kg, hauteur de levage 3 m, nombre de brins 1



Numéro d'article: 222576



## Planeta-Hebezeuge Palan Premium PRO E

### effort minimal, ergonomie maximale

Planeta-Hebezeuge poulie Premium PRO E

- charge de traction 500 kg
- hauteur de levage 3 m
- nombre de brins 1
- boîtier en acier
- crochet en acier
- chaîne avec revêtement en zinc anti-corrosion
- crochets porteurs et de charge rotatifs
- hauteur de construction 390 mm
- largeur x profondeur 147 x 152 mm
- chaîne conforme à DIN EN 818-7-T

## Détails techniques

commande	tournevis sans fil	hauteur de construction	390 mm
appareil de levage	appareil de levage	largeur	147 mm
type de moyen de levage	poulie	profondeur	152 mm
charge de traction	500 kg	type de crochet	crochets porteurs et de charge rotatifs
hauteur de levage	3 m	matériau crochet	acier
commande de levage	électrique par tournevis à batterie	Ouverture de crochet	30 mm
nombre de chaînes	1 pièce	norme	DIN EN 818-7-T (chaîne)
matériau de boîtier	acier	Poids	10,5 kg
surface chaîne	galvanisé		

## Cela s'adapte aussi ...

221159		lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antibuée/antirayures, transparent, avec filtre UV, équipement : monture et arceau nasal avec capitonnage doux
221283		gant de travail, en coutil/cuir croûte de bovin, dos de main en coutil, anti-rupture, taille unique
222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm
224764		kit de balais, kit comprenant : 5 x balai en crin de cheval, 5 x manche et 1 x set de balayage, Largeur de travail 500 mm, manche bois, pour poussières fines
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm