

Matador brouette

capacité 80 l, hauteur x largeur x profondeur 620 x 580 x 1460 mm, structure en acier, châssis laqué et avec finition peinture époxy anti-chocs et anti-rayures en gris, roue avec bandage polyuréthane sur jante acier



matador
100% MADE IN FRANCE

Numéro d'article: 274134

brouette

- capacité 80 l
- force 200 kg
- hauteur x largeur x profondeur 620 x 580 x 1460 mm
- Rehausses largeur x profondeur 560 x 890 mm
- Ø de roue 400 mm
- rehausses : Benne
- structure en acier
- châssis laqué et avec finition peinture époxy anti-chocs et anti-rayures en gris
- poignée de sécurité avec protection des jointures
- roue avec bandage polyuréthane sur jante acier
- moyeu avec roulement à billes
- Produit livré livré monté

Détails techniques

appareil de manutention	diable de manutention	poignée de sécurité	oui
type de diable de	brouette	rehausses	Benne

manutention			
capacité	80 l	Largeur des rehausses	560 mm
charge	200 kg	Profondeur des rehausses	890 mm
hauteur	620 mm	rabattable	non
largeur	580 mm	Compartiment de rangement matéri	acier
profondeur	1460 mm	matériau	acier
Nombre de roues	1 pièce	surface	laqué, finition peinture époxy
pneumatique	polyuréthane	couleur	gris
Diamètre de roue	400 mm	livraison	livré monté
matériau de jante	acier	Poids	15,6 kg
roulement	roulement à billes		

Cela s'adapte aussi ...

221212		casque de protection, pour 510 - 610 mm tour de tête, coque de casque en polyéthylène en blanc
221284		gant de travail, en lin/cuir de bœuf, dos de main en lin, anti-rupture, taille taille unique
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique
227889		chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 42, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute
526204		pelle polyvalente, pelle en polypropylène, Largeur de travail 250 mm