

## META

### rayonnage - rayonnage suivant

hauteur x largeur x profondeur 2200 x 752 x 304 mm, charge maximale par élément 700 kg / charge max. par tablette 80 kg, 7 niveaux avec tablette en acier, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures en RAL7035 gris clair, niveaux galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures en RAL7035 gris clair

**Numéro d'article: 440513**



Das Lagersystem



## META Rayonnage à boulonner

### Rayonnage suivant

rayonnage - rayonnage suivant

- système à visser
- hauteur x largeur x profondeur 2200 x 752 x 304 mm
- charge maximale par élément 700 kg / charge max. par tablette 80 kg
- largeur x profondeur compartiment 750 x 300 mm
- 7 niveaux avec tablette en acier
- niveaux avec rebord antichute et pliage de sécurité
- utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural
- grande stabilité en longueur et en profondeur
- structure en acier

- montants galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures en RAL7035 gris clair
- niveaux galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures en RAL7035 gris clair
- volume de livraison : rayonnage suivant avec 2 montants, plateaux conf. à l'offre
- Produit livré démonté
- certifié GS, label de qualité RAL
- selon DIN EN 15635, il est impératif de sécuriser et de fixer au sol les rayonnages à tablettes dont la hauteur correspond au moins à quatre fois la profondeur du rayonnage (rapport 4:1)
- des tablettes/niveaux supplémentaires sont disponibles jusqu'à la charge max. par élément
- les charges max. par tablette indiquées s'entendent pour une répartition uniforme de la charge
- instruction de montage : liaison des montants et des tablettes par des équerres de fixation avec filetage intégré et vis à tête bombée

## Détails techniques

|                                  |  |                                  |   |
|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| type de meuble                   | rayonnage                              | utilisation                      | unilatéral  |
| type de rayonnage                | rayonnage                              | équipement rayonnage             | tablettes   |
| rayonnage modulaire              | système à visser                       | type tablette/niveau             | tablette en acier   |
| champ de rayonnage               | rayonnage suivant                      | surface de tablette              | galvanisé // finition peinture époxy                        |
| matériau                         | acier                                  | surface de montant               | galvanisé // finition peinture époxy                        |
| hauteur                          | 2200 mm                                | alignement angle d'installation  | droit   |
| largeur                          | 752 mm                                 | stabilité / renfort / entretoise | longueur / profondeur                                       |
| profondeur                       | 304 mm                                 | couleur de la tablette           | gris clair // RAL7035                                       |
| charge maxi par tablette         | 80 kg                                  | couleur du montant               | gris clair // RAL7035                                       |
| charge maxi par élément          | 700 kg                                 | exécution couleur                | gris clair // RAL7035                                       |
| nombre de tablettes/niveaux      | 7 pièce                                | volume de livraison              | rayonnage suivant avec 2 montants, plateaux conf. à l'offre |
| largeur de compartiment          | 750 mm                                 | livraison                        | démonté   |
| profondeur de compartiment       | 300 mm                                 | certification                    | GS // label de qualité RAL                                  |
| équipement des tablettes / nivea | rebord antichute // pliage de sécurité | Poids                            | 18,08 kg  |





## Accessoires

440648



tablette pour rayonnage, largeur x profondeur 750 x 300 mm, pour une charge max. par tabl. de 80 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL7035 gris clair

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 213052 |  | ruban adhésif, couleur standard, en PVC en blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm  |
| 217213 |  | palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés                     |
| 227961 |  | protection anti-collision rayonnage, élément ; planche simple, hauteur x longueur 400 x 1100 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris jaune/noir |
| 991798 |  | panneau, en rouleau à découper, hauteur x longueur 25 x 30000 mm, face arrière magnétique, face avant pour inscription individuelle, en blanc  |