

META

rayonnage modulaire - rayonnage suivant CLIP

CLIP, hauteur x largeur x profondeur 3000 x 1006 x 636 mm, charge max. par tablette 330 kg, 7 niveaux avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures en RAL7035 gris clair, niveaux galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures en RAL7035 gris clair

Numéro d'article: 476419



Das Lagersystem



META Rayonnage sans boulons CLIP

Rayonnage suivant

rayonnage modulaire - rayonnage suivant

- système emboîtable
- hauteur x largeur x profondeur 3000 x 1006 x 636 mm
- charge maximale par élément 1900 kg
- charge max. par tablette 330 kg
- largeur x profondeur compartiment 1000 x 600 mm
- 7 niveaux avec tablette en acier














- canal longitudinal en forme de M, 5 pliages et soudé pour un degré élevé de stabilité et de protection contre les blessures
- Réglable au pas de 25 mm
- angle d'installation droit
- utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural
- Stabilité élevée grâce aux croisillons et aux traverses de renfort
- structure en acier
- montants galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures en RAL7035 gris clair
- niveaux galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures en RAL7035 gris clair
- volume de livraison : rayonnage suivant avec 1 échelle, croisillons et plateaux conf. à l'offre
- Produit livré prémonté
- certifié GS, label de qualité RAL
- 5 années de garantie
- selon DIN EN 15635, il est impératif de sécuriser et de fixer au sol les rayonnages à tablettes dont la hauteur correspond au moins à quatre fois la profondeur du rayonnage (rapport 4:1)
- les charges max. par tablette indiquées s'entendent pour une répartition uniforme de la charge
- des tablettes/niveaux supplémentaires sont disponibles jusqu'à la charge max. par élément

Détails techniques



type de meuble	rayonnage	type tablette/niveau	tablette en acier
type de rayonnage	rayonnage modulaire	surface de tablette	galvanisé // finition peinture époxy
rayonnage modulaire	système emboîtable	surface de montant	galvanisé // finition peinture époxy
champ de rayonnage	rayonnage suivant	alignement angle d'installation	droit
matériau	acier	stabilité / renfort / entretoise	croisillons // traverses de renfort
hauteur	3000 mm	perforations	50 mm
largeur	1006 mm	couleur de la tablette	gris clair // RAL7035
profondeur	636 mm	couleur du montant	gris clair // RAL7035
charge maxi par tablette	330 kg	volume de livraison	rayonnage suivant avec 1 échelle, croisillons et plateaux conf. à l'offre
charge maxi par élément	1900 kg	exécution couleur	gris clair // RAL7035
nombre de tablettes/niveaux	7 pièce	livraison	prémonté
largeur de compartiment	1000 mm	certification	GS // label de qualité RAL
profondeur de compartiment	600 mm	garantie	5 années
tablette réglable au pas	25 mm	Poids	52,5886 kg
utilisation	unilatéral		




Accessoires

150072 kit de chevillage à pied pour rayonnage rapporté, en acier avec revêtement en

		zinc anti-corrosion
157691		paroi latérale pour rayonnage sans boulons, hauteur x profondeur 3000 x 600 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL7035 gris clair, tôle pleineparoi, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
157782		paroi arrière pour rayonnage sans boulons, hauteur x largeur 3000 x 1000 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL7035 gris clair, tôle pleineparoi
158049		paroi latérale pour rayonnage sans boulons, hauteur x profondeur 3000 x 600 mm, en acier, avec revêtement en zinc anti-corrosion, grillageparoi, grosseur de la maille 50x50 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158071		paroi arrière pour rayonnage sans boulons, hauteur x largeur 3000 x 1000 mm, grillageparoi, grosseur de la maille 50x50 mm
158628		grille de séparation, pour rayonnage sans boulons, hauteur x profondeur 150 x 600 mm, sans appui mural, en acier
158752		séparateur en tôle, pour rayonnage sans boulons, hauteur x profondeur 300 x 600 mm, continu
158876		séparateur en tôle, pour rayonnage sans boulons, hauteur x profondeur 400 x 600 mm, continu, en acier
158934		séparateur en tôle, pour rayonnage sans boulons, hauteur x profondeur 500 x 600 mm, continu, en acier
159245		porte à battants pour rayonnage sans boulons, hauteur x largeur 2000 x 1000 mm, verrouillable avec poignée tournante, 3 verrous à pêne, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL7035 gris clair
160696		plinthe, pour rayonnage sans boulons, hauteur x largeur 56 x 1000 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL7035 gris clair
275621		rayonnage modulaire - rayonnage suivant, CLIP, hauteur x largeur x profondeur 3000 x 1306 x 636 mm, charge max. par tablette 330 kg, 7 niveaux avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures en RAL7035 gris clair, niveaux galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures en RAL7035 gris clair
476496		tablette pour rayonnage sans boulons, largeur x profondeur 1000 x 600 mm, pour une charge max. par tabl. de 330 kg, le fond est fixé avec clips porteurs, équipé de pliage de sécurité comme protection contre les blessures, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL7035 gris clair
609137		chevillage mural pour rayonnage rapporté, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

Cela s'adapte aussi ...

324647		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 300 x 500 / 450 mm, en polyéthylène en jaune
526019		Système de consultation mural, DIN A4 dans format portrait, 5 tableaux de consultation, cadre en noir, avec support mural magnétique

585902		<p>rayonnage modulaire - rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 3000 x 1310 x 535 mm, charge max. par tablette 230 kg, 7 niveaux avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants galvanisé avec revêtement en plastique en RAL7035 gris clair, niveaux galvanisé avec revêtement en plastique en RAL7035 gris clair</p>
705833		<p>rayonnage modulaire - rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 3000 x 1310 x 335 mm, charge max. par tablette 175 kg, 7 niveaux avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants galvanisé avec revêtement en plastique en RAL7035 gris clair, niveaux galvanisé avec revêtement en plastique en RAL7035 gris clair</p>
763239		<p>bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein</p>