

BS-ROLLEN

roulette pivotante avec frein

force 140 kg, avec bandage Caoutchouc plein élastique, diamètre x largeur 100 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, double blocage, jante en polyamide, jante avec pare-fils, fixation avec panneau, longueur x largeur 102 x 84 mm



BS ROLLEN

Numéro d'article: 997546

BS-ROLLEN Roulette pour moyens de manutention

Roulette pivotante avec frein

roulette pivotante avec frein

- force 140 kg
- avec bandage Caoutchouc plein élastique
- Convient pour lisse/plat, rugueux/plat, lisse/irrégulier, rugueux/irrégulier
- diamètre x largeur 100 x 35 mm
- moyeu longueur x Ø 40 x 12 mm
- espacement des trous des vis 80x60 mm, Ø trou des vis 9 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux
- double blocage
- jante en polyamide
- jante avec pare-fils
- boîtier en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- fixation avec panneau, longueur x largeur 102 x 84 mm
- Palier de pivotement avec roulement à billes

Détails techniques

manutention dynamique roulettes

frein double blocage

type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	pare-fils	oui
modèle	roulette pivotante	hauteur totale	130 mm
charge	140 kg	longueur de moyeu	40 mm
pneumatique	Caoutchouc plein élastique	trou de moyeu	12 mm
Ø de roue	100 mm	largeur de roue	35 mm
matériau de jante	polyamide	portée	34 mm
roulement	roulement à rouleaux	longueur de plaque	102 mm
convient pour type de sol	lisse/plat, rugueux/plat, lisse/irrégulier, rugueux/irrégulier	largeur de plaque	84 mm
élément de fixation	panneau	distance trou de vis	80x60 mm
conducteur d'électricité	non	Ø de trou de vis	9 mm
matériau de boîtier	acier	surface de boîtier	galvanisé
palier de pivotement	roulement à billes	Poids	1,1 kg

Accessoires

997648



roue, force 140 kg, avec bandage Caoutchouc plein élastique, diamètre x largeur 100 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en polyamide, jante avec pare-fils

Cela s'adapte aussi ...

400701



cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes

438985



roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm

763068



bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés