


Anschlussleitung VMPAL-KMSK-S-SD25-IP67-10

Teilenummer: 560415

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Produktgewicht	2.155 g
Elektrischer Anschluss	Kabel mit Stecker
Kabellänge	10 m
Leitungseigenschaft	schleppkettentauglich
Min. Kabel-Biegeradius	63 mm
Kabeldurchmesser	12,5 mm
Kabelaufbau	25x0,34
Schutzart	IP67 nach IEC 60529
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-5 ... 80 °C
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Kabelmantel	TPE-U(PU)