

Feuille de données du produit



Article N°: 2435 Etabli roulant

Equipements de manutention



Construction en profilé et tube d'acier, revêtement époxy, caisson gris RAL 7035, armature et porte RAL 5007, plan de travail en contreplaqué de 22 mm avec rebord sur 3 côtés de 80 mm de haut, 1 placard verrouillable en tôle d'acier (HXLXP: 600 X 500 X 600 mm) avec 2 plateaux amovibles. Charge par plateau 30 kg. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme EN 1757-3.

Détails techniques:



Charge totale (kg)	400
Longueur de surface utile (mm)	1120
Largeur de surface utile (mm)	650
Hauteur plateaux (mm)	226, 537, 850
Longueur totale (mm)	1220
Largeur totale (mm)	650
Hauteur totale (mm)	930
Type de pneu	TPE
Roues (mm)	160 x 40
Poids (kg)	68
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976024356