



Bestellbezeichnung	Bestellnummer	EAN Code
RC 230i weiß	EM10015311	4015120015311
RC 230i braun	EM10015410	4015120015410
RC 230i schwarz	EM10015519	4015120015519
RC 230i Edelstahl-Optik	EM10015618	4015120015618

Kurzbeschreibung:

- Bewegungsmelder mit 230° Erfassungsbereich und großer Reichweite
- 360° Unterkriechschutz für eine lückenlose Erfassung, abschaltbar per Fernbedienung
- Programmierbar per Fernbedienung, z. B. Dauerlicht EIN/AUS und automatische Einlesefunktion des aktuellen Lichtwertes
- Ein fest hinterlegtes Werksprogramm sorgt für eine sofortige Betriebsbereitschaft
- Vermeidung von Fehlbedienung durch integrierten Wahlschalter für Testfunktion/fernbedienbar/Potieinstellung
- Einhand-Stecksockelmontage
- Doppelte Membran-Leitungseinführung
- Verdeckter Anschlusssockel mit großem Verdrahtungsraum
- Reichweitenanpassung des Sensors mit zusätzlicher Focus-LED als Einstellhilfe
- Versenkbare Einstellelemente verhindern unbeabsichtigtes Verstellen der Parameter
- Wand- oder Deckenmontage ist ohne Zubehör, dank Drehgelenk, möglich
- Ausblenden einzelner Bereiche durch beiliegende Abdeckkappe (individuell zuschneidbar)
- Spezialsockel für Innen- und Außeneckmontage als Zubehör
- Senden des Schaltbefehls über POWERLINE mittels EPL-Transmitter/RC weiß (Zubehör)
- Senden des Schaltbefehls über Funktechnik mittels ERF-Transmitter/RC weiß (Zubehör)


Technische Daten:

Netzspannung	230 V ~, 50 Hz
Leistungsaufnahme ca.	0,9 W
Erfassungsbereich	230° (2 x 115° separat einstellbar) und 360° Unterkriechschutz
Reichweite	ca. 20 m, bei einer Montagehöhe von 2,5 m
Einstellmöglichkeiten	mechanisch über Einstellregler, elektronisch über Infrarot-Fernbedienungen Mobil-RCi und Mobil-RCi-M (separat bestellen)
Schaltleistung	230 V ~, 50 Hz/(16 A Relais), 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
Nachlaufzeit	Impuls/ca. 15 Sek. - 30 Min.
Lichtwert	ca. 2 - 2500 Lux
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 °C...+55 °C
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	II
Prüfzeichen	TÜV Süd
Montageart	Decken- und Wandmontage, Innen- und Außeneckmontage mit Zubehör möglich
Gehäusematerial	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Abmessungen ca.	Höhe 105 mm x Breite 78 mm x Länge 135 mm
Farbvarianten	weiß, ähnlich RAL 9010, schwarz, ähnlich RAL 9005, braun, ähnlich RAL 8017, Edelstahl-Optik

Zubehör

- EI10033100 - ERF-Transmitter/RC weiß
- EI10033117 - ERF-Receiver/5A weiß
- EJ10038525 - EPL-Transmitter/RC weiß
- EJ10038600 - EPL-Receiver/10A blau
- EM10016004 - Mobil-RCi silber
- EM10016011 - Mobil-RCi-M silber
- EM10016110 - RC Eckschalter weiß
- EM10980701 - RC-Filter aluminiumfarben

Maße in mm



Hinweis: Die "Dauerlicht AUS" (12 h) Funktion ist werkseitig deaktiviert. Diese Funktion kann mittels Fernbedienung während der Inbetriebnahme aktiviert werden.

Hinweis: Die EPL- und ERF-Module sind nur in der Farbe weiß erhältlich.