



Product data sheet

Art nr.: 9400W ESD-Tafelwagen met plaatstalen kuipen

Transportmiddelen



Elektrostatisch geleidende uitvoering. Stalen buis en gelast profielstaal, elektrostatisch geleidend gepoedercoat, donkergrijs RAL 7015. Schroef- en steekconstructie. 2 Stalen etages met 10 mm hoge rand, oliedicht gelast, ook elektrostatisch geleidend gepoedercoat, donkergrijs RAL 7015. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, wielen met TPE-ESD rubber (thermoplastisch elastomeer), elektrostatisch geleidend, naaf met kogellager. Hoog comfort: zeer geringe rij-, rol- en zwenkweerstand. Geruisloze loop op effen ondergronden. Wielen van streeploos rubber. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Draagvermogen bovenste etage 200 kg.

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	500
laadvlak lengte (mm)	850
laadvlak breedte (mm)	500
Etagehoogten (mm)	228, 860
Totale lengte (mm)	1047
Totale breedte (mm)	509
Totale hoogte (mm)	860
Wielen	TPE-ESD
Wielmaat (mm)	160 x 40
Gewicht (kg)	42
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976894003