

Productinformatie

49 21 A11

Precisie-borgveertang

Voor buitenringen op assen

DIN 5254 B



- Zeer belastbaar vooral bij langdurig gebruik (gaat tot 10 x langer mee t.o.v. de gewone borgveertangen)
- Met ingezette punten voor veilig werken
- Grote contactvlakken bij de punten: geen verdraaiing van de ringen, eenvoudige montage
- Precies, soepel lopend geschroefd scharnier
- Openingsveer ligt in het scharnier, voor verlies gewaarborgd
- Grepen bekleed met anti-slip kunststof
- Gebogen punten
- Ingezette punten uit hardgetrokken en speciaal veredeld verenstaal
- Behuizing: chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, oliegehard

MM O $\angle 90^\circ$



Algemeen

Artikel-nr.	49 21 A11
EAN	4003773048824
Tang	grijs geatramenteerd
Benen	met anti-slip kunststof bekleed
gewicht	102 g
Afmetingen	130 x 63 x 11 mm
Norm	DIN 5254 B
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Capaciteit voor asgatdiameter	Ø 10 – 25 mm
Punten (diameter)	1,3 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



Inwendige openingsveer: de veer ligt beschermd in het scharnier en hindert niet bij het gebruik. De veer kan men niet bevuilen of verliezen.