

Informazione prodotto

83 61 015

Giratubi con ganasce ad "S"

Con regolazione rapida

- Con fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale
- Regolazione rapida e precisa dell'apertura mediante pressione sul pulsante direttamente sul pezzo in lavorazione
- Minimo sforzo di lavoro grazie alla funzione autoserrante
- Nessuno spostamento accidentale della regolazione
- Hohe Verschleißfestigkeit durch zusätzlich gehärtete Verzahnung
- Altissima capacità di carico grazie ai manici completamente bonificati
- Acciaio elettrico al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio a gradini



Generico

Art. No.	83 61 015
EAN	4003773077619
Esecuzione	verniciata a polvere grigio
Manici	rivestiti in resina sintetica
Peso	1.470 g
Dimensioni	420 x 84 x 28 mm
REACH conformità	contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

Caratteristiche tecniche

Apertura	60 mm
Capacità per tubi (diametro)	Ø 2 3/8 Pollici
Capacità per tubi (diametro)	Ø 60 mm
Per dadi apertura	60 mm
Diametro interno in pollici	Ø 1 1/2 Pollici
	37,5 mm

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori



