

Termékinformációk

95 77 600

Drótkötél- és kábelolló

IEC 60900 DIN EN 60900



- Drótkötelekhez és köracélokhöz, Cu-és Al-kábelekhöz
- Alkalmask húzásmentesítő huzallal ellátott légvezeték kötelek elvágásához
- Szögletes vágócsúcsok teszik lehetővé az egyes kötélágak átvágását
- Optimális áttétel nagy vágóteljesítményhez
- Rácsavart késfej, cserélhető
- Kis súly
- Ollótest: alumínium, nagy szilárdságú
- Késfej: különleges minőségű speciális szerszámacél, több lépcsőben olajban edzett

⚡ 1000 V

Általános

| | |
|-----------|-----------------------------|
| Cikkszám | 95 77 600 |
| EAN | 4003773025313 |
| Fej | polírozva |
| Fogantyúk | mártó eljárással szigetelve |
| Súly | 2.359 g |
| Méret | 600 x 230 x 37 mm |
| Szabvány | DIN EN 60900 IEC 60900 |
| | |
| | |

Műszaki jellemzők

| | |
|--|---------------------|
| Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél | 150 mm ² |
| Vágási érték finomvezetékes CU-kábelnél (átmérő) | Ø 14,0 mm |
| Drótkötél vágási méret (átmérő) | Ø 14,0 mm |
| Középkemény huzal vágási méret (átmérő) | Ø 9,0 mm |
| Acél vágási méret (átmérő) | Ø 9 mm |
| AWG | 6 / 0 |

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

