

Rhewa vloerweegschaal 800 835A/300

platform van staal, breedte x diepte
800 x 600 mm, weegbereik van 1 tot
300 kg, afleesbaarheid in 50 / 100 g
stappen

Artikelnummer: 101414



Rhewa Vloerweegschaal 800 835A/300

Voor toepassingen met ijkverplichting

Rhewa vloerweegschaal 800 835A/300

- Ijkbaar
- platform van staal, breedte x diepte 800 x 600 mm
- weegbereik van 1 tot 300 kg
- afleesbaarheid in 50 / 100 g stappen
- met de functies afstellen (CAL), receptuur, tarreren, optellen
- LC-display, gegevensinterface voor printer of pc
- beschermingsklasse IP67: binnendringen van stof, gedeeltelijk onderdompelen
- netadapter 230V/50 Hz

Technische details






type weegschaal	vloerweegschaal	breedte	800 mm
ijkbaar	ja	diepte	600 mm
materiaal platform	staal	telfunctie	ja
platformbreedte	800 mm	tarreren	ja
platformdiepte	600 mm	opstelling	tafel/bodem
weegbereik	1-300 kg	kleur uitvoering	blauw

afleesbaarheid	50-100 g	WEEE-registratienummer	DE12995516
weegschaalfuncties	afstellen (CAL), receptuur, tarreren, optellen	WEEE-apparaatsort	groot apparaat cat. 4
ip beschermingsklasse	67: binnendringen van stof, gedeeltelijk onderdompelen	merk volgens EAR-registers	Rhewa
spanningsvoorzorging	netadapter 230V/50 Hz	gewicht	70 kg
weegschaal uitrusting	LC-display, gegevensinterface voor printer of pc		

Gerelateerde Producten

185129		interfacekabel voor display voor tafelweegschaal, kabel 2,4 m lang
185131		alternatief weeggeveapparaat voor tafelweegschaal, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
208686		ijking voor vloerweegschaal, voor weegbereik tot 300 kg, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
208694		statief voor vloerweegschaal, hoogte 1030 mm, oppervlak met slag- en krasvaste poedercoating, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

Dit past ook bij ...

146385		dolly, draagvermogen 250 kg, laadvlak lengte x breedte 600 x 400 mm, laadhoogte 160 mm, platform van kunststof, met afrolrand, constructie van polyethyleen in zwart, 2 zwenk- en 2 bokwielen, met polypropyleen-banden
202873		steekwagen, draagvermogen 250 kg, wielen met massief rubber-banden, steekplaat breedte x diepte 400 x 150 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
208490		complete paktafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1600 x 800 mm, blad van staal met slijtvaste kunststof coating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5017 verkeersblauw, 1 dispenserhouder, 2 legborden, 8 steekbeugels
210870		mobiele scharheftafel, draagvermogen 500 kg, platform lengte x breedte 1150 x 530 mm, enkelvoudige schar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2002 vermiljoen
508821		stapeun, zitting van PU-schuim in zwart, zitting hoogte 600 - 850 mm, frame van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart