


## haspel

behuizing open, voor slanglengte 20 m, voor perslucht, water, olie, 30 bar, DN 25

Artikelnummer: 106602



## Slanghaspel

### Voor water, perslucht en olie

haspel

- van staal met slijtvaste kunststof coating in RAL5010/7036
- behuizing open
- voor slanglengte 20 m
- voor perslucht, water, olie
- 30 bar
- DN 25
- aansluiting 1"
- bouwhoogte 700 mm
- met veer is 2-voudige vergrendeling per omdraaiing mogelijk
- ter bevestiging aan de muur

## Technische details

|                       |                        |                   |                   |
|-----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| uitrusting werkplaats | haspel                 | bouwhoogte        | 700 mm            |
| type behuizing        | open                   | opstelling        | wand              |
| voor slanglengte      | 20 m                   | materiaal         | staal             |
| binnendiameter        | DN 25                  | oppervlak         | kunststof coating |
| aansluiting           | 1"                     | kleur             | RAL5010/7036      |
| medium                | perslucht, water, olie | incl. slang/kabel | nee               |
| max. druk             | 30 bar                 | gewicht           | 56 kg             |

## Gerelateerde Producten

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 156837 | . | zwenkbare bevestigingsplaat voor haspel, voor haspel, ter bevestiging aan de muur, 165 ° zwenkbaar |
|--------|---|--|

## Dit past ook bij ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 501757 |  | set kettingstaanders, set bestaande uit: 6 kettingstaanders, 10 m ketting, 10 verbindingsschakels, 10 inhanghaken, paal diameter 40 mm, lengte 10 m, paal van kunststof in rood/wit, in rood/wit |
| 505160 |  | presentatiehoes, DIN A4 in staand formaat, frame van staaldraad met kunststof ommanteling in rood, frame met metalen oog   |
| 591199 |  | perfoplaat, blad hoogte x breedte 450 x 1000 mm  |