

## Blume Förderanlagen convoyeur à rouleaux

rouleau de manutention en acier,  
diamètre de roulette 50 mm,  
convoyeur longueur x largeur 3 m x  
600 mm, empattement 125 mm

Numéro d'article: 132839



## Blume Förderanlagen Élément pour transporteur lourd à rouleaux

### Droit

convoyeur à rouleaux











- rouleau de manutention en acier
- diamètre de roulette 50 mm
- convoyeur longueur x largeur 3 m x 600 mm
- largeur 680 mm
- empattement 125 mm
- pour charges d'une longueur minimale de 375 mm et d'une largeur maximale de 800 mm
- profilé en Ucadre hauteur x largeur 70 x 40 mm
- en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

### Détails techniques

manutention dynamique	convoyeurs	largeur du produit transporté ju	800 mm
type de convoyeur	convoyeur à rouleaux	longueur min. du produit transpo	375 mm
composants de	élément pour convoyeur	empattement	125 mm

convoyeur			
type de roulettes	rouleau de manutention	hauteur de cadre	70 mm
matériau de roulette	acier	largeur de cadre	40 mm
diamètre de rouleau	50 mm	matériau de cadre	acier
longueur de convoyeur	3 m	surface de cadre	galvanisé
extensible	non	forme de cadre	profilé en U
largeur de convoyeur	600 mm	Poids	65,8 kg
largeur	680 mm		

## Accessoires

132996	·	courbe 45 ° pour convoyeur à rouleaux, rouleau de manutention en acier, diamètre de roulette 50 mm, largeur du convoyeur 600 mm, empattement 125 mm
133139	·	courbe 90 ° pour convoyeur à rouleaux, rouleau de manutention en acier, diamètre de roulette 50 mm, largeur du convoyeur 600 mm, empattement 125 mm
133296		passage pour convoyeur à rouleaux, rouleau de manutention en acier, diamètre de roulette 50 mm, convoyeur longueur x largeur 1 m x 600 mm, empattement 125 mm, avec charnières et équilibreur
133456		support pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 600 mm, plaques de recouvrement avec articulation pivotante, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
135291		Guidage latéral pour tout droit pour convoyeur à rouleaux, utilisation à un côté, profilé en U, longueur 1 m, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
135305		Guidage latéral pour tout droit pour convoyeur à rouleaux, utilisation double face, profilé en U, longueur 1 m, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
135462		butée d'arrêt pour convoyeur à rouleaux, pour largeur de convoyeur 600 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
508098		support pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 600 mm, plaques de recouvrement avec articulation pivotante, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
508104		support pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 600 mm, plaques de recouvrement avec articulation pivotante, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
508111		support pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 600 mm, plaques de recouvrement avec articulation pivotante, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
508117		support pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 600 mm, plaques de recouvrement avec articulation pivotante, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
508124		support pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 600 mm, plaques de recouvrement avec articulation pivotante, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel