

BS-ROLLEN

bokwiel

draagvermogen 100 kg, met TPE-banden, diameter 80 mm, naaf met wiellager, velg van kunststof, bevestiging met plaat

Artikelnummer: 159279



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

bokwiel

- draagvermogen 100 kg
- met TPE-banden
- vloervriendelijk
- diameter 80 mm
- naaf met wiellager
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal verzinkt, gechromeerd
- bevestiging met plaat

Technische details

roltype	transportapparaatwielen	elektrisch geleidend	nee
set	nee	materiaal behuizing	staal
bouwmodel	bokwiel	rem	zonder
draagvermogen	100 kg	draadvangkappen	nee
banden	TPE	totale hoogte	105 mm
wiel-ø	80 mm	loopvlak eigenschap	vloervriendelijk
materiaal velg	kunststof	oppervlak behuizing	verzinkt, gechromeerd
wiellager	wiellager	gewicht	0,35 kg

