

Lacont opvangbak

voor 2 x 200 liter vat, opvangvolume 210 l, hoogte x breedte x diepte 340 x 1250 x 820 mm, met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 201066



Lacont Opvangbak

opvangbak

- voor opslag onderdak
- Geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen
- voor 2 x 200 liter vat
- opvangvolume 210 l
- hoogte x breedte x diepte 340 x 1250 x 820 mm
- met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- onderrijdhoogte 100 mm voor transport met heftruck
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten



Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	opvangbak	oppervlak	verzinkt
type opvangbak	opvangbak	opvangbak uitrusting	rooster
opslagplaats	onderdak	materiaal rooster	staal
capaciteit	2 x 200 liter vat	oppervlak rooster	verzinkt
opvangvolume	210 l	onderrijdbaar	ja
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en brandbare stoffen	onderrijdhoogte	100 mm
bouwwijze (toelating)	model van de opvangbak ambtelijk toegelaten	stapelbaar	nee
hoogte	340 mm	verrijdbaar	nee
breedte	1250 mm	kleur uitvoering	verzinkt
diepte	820 mm	gewicht	73 kg
materiaal	staal		

Gerelateerde Producten

201078		vatenboksysteem, voor 3 x 60 liter vat, vatensteun met hoek, hoogte x breedte x diepte 350 x 1230 x 650 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
201082		vatenboksysteem, voor 3 x 60 liter vat, vatensteun met rollen, hoogte x breedte x diepte 350 x 1230 x 650 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
201105		PE-bekleding voor opvangbak, voor 2 x 200 liter vat, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

Dit past ook bij ...

200237		oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel
208879		Dekselvat, hoogte x Ø 610 x 400 mm, inhoud 60 l, voor vaste gevaarlijke stoffen, van polyethyleen, vat / deksel blauw / zwart
235631		lekdetectiesysteem, voor opvangbakken, hoogte x diameter 40 x 110 mm
235787		bindmiddel, granulaat, op basis van PU-schuim, antislip en waterafstotend, korrelgrootte 0,13 - 4 mm, opnamecapaciteit 24 l per verpakkingseenheid
235788		bindmiddel, granulaat, korrelgrootte 1 - 3 mm, opnamecapaciteit 16 l per verpakkingseenheid

503884		microvezel-absorptieproduct, levering als doek, lengte x breedte 400 x 500 mm, opnamecapaciteit 124 l per verpakkingseenheid, van polypropyleen
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm
525732		gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 20 x 20 mm
525760		gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm