

BS-ROLLEN

ESD-zwenkwiel met rem

draagvermogen 115 kg, met massief rubber-banden, naaf met rollager, diameter x breedte 125 x 37 mm, Dubbele rem, velg van plaatstaal, met corrosiebeschermende zinklaag, bevestiging met plaat, lengte x breedte 115 x 85 mm



BS ROLLEN®



Artikelnummer: 209065

BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

Zwenkwiel met rem

ESD-zwenkwiel met rem

- draagvermogen 115 kg
- met massief rubber-banden
- naaf met rollager
- diameter x breedte 125 x 37 mm
- naaf lengte x Ø 49 x 15 mm
- Dubbele rem
- velg van plaatstaal, met corrosiebeschermende zinklaag
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 115 x 85 mm
- schroefgatafstand 80x55/60 mm, schroefgat-Ø 9 mm
- Zwenklager met kogellager

Technische details

transporttechniek	rollen	draadvangkappen	nee
roltype	transportapparaatwielen	totale hoogte	155 mm
bouwmodel	zwenkwiel	naaflengte	49 mm
draagvermogen	115 kg	naafboorgat	15 mm

banden	massief rubber	wielbreedte	37 mm
wiel-ø	125 mm	uitlading	34 mm
materiaal velg	plaatstaal	loopvlak eigenschap	antistatisch
wiellager	rollager	lengte plaat	115 mm
geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen	breedte plaat	85 mm
bevestigingselement	plaat	afstand schroefgat	80x55/60 mm
elektrisch geleidend	ja	schroefgat-ø	9 mm
materiaal behuizing	staal	oppervlak velg	verzinkt
zwenklager	kogellager	oppervlak behuizing	verzinkt
rem	Dubbele rem	gewicht	1,45 kg

Gerelateerde Producten

209075



wiel, draagvermogen 115 kg, met massief rubber-banden, naaf met rollager, diameter x breedte 125 x 37 mm, velg van plaatstaal, met corrosiebeschermende zinklaag

Dit past ook bij ...

400701



Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen

438985



zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm

763068



Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken