

ZARGES

platformladder

ZAP NEO S

bordes hoogte x breedte x diepte
1740 x 400 x 400 mm, 7 trede(n) met
traanplaatprofiel (incl. bordes), van
aluminium, leuning plaatsbesparend
inklapbaar

Artikelnummer: 219795



ZARGES Platformladder ZAP NEO S

met in-/uitklapbare leuning

platformladder

- bordes hoogte x breedte x diepte 1740 x 400 x 400 mm
- trap eenzijdig
- 7 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes)
- treden diepte 80 mm
- Voor een werkhoogte tot ca. 3,74 m
- opgesteld hoogte x breedte 3010 mm x 730 mm
- van aluminium
- trede-boomverbinding 3-voudig geniet
- leuning plaatsbesparend inklapbaar
- veilig in gebruik door leuning
- leuning beide zijden
- antislip ladderschoenen
- gewicht 13,8 kg



Technische details

stijgtechniek	platformladder	breedte	730 mm
materiaal	aluminium	sport-/dwarsverbinding	3-voudig geniet
gebruik	eenzijdig	klapfunctie	leuning plaatsbesparend inlapbaar
hoogte sokkel	1740 mm	onderbouw	antislip ladderschoenen
breedte sokkel	400 mm	verrijdbaar	nee
diepte sokkel	400 mm	veiligheidsuitrusting ladder	leuning
werkhoogte	3,74 m	spreidbeveiliging	nee
treden aantal	7	veiligheidsbeugel	nee
type trede/sport	trede(n) met traanplaatprofiel	leuning	beide zijden
diepte trede	80 mm	gewicht	13,8 kg
hoogte	3010 mm		