

elektrische kettingtakel

PEH

draagvermogen 1000 kg, aantal kettingbundels 2, Bevestiging met ophangogen

Artikelnummer: 222560



Elektrische kettingtakel PEH

elektrische kettingtakel



- draagvermogen 1000 kg
- aantal kettingbundels 2
- hefsnelheid 4 meter per minuut
- Bevestiging met ophangogen
- veilig in gebruik door slipkoppeling tegen overbelasting
- beschermingsklasse IP65: binnendringen van stof, waterstralen uit alle richtingen
- bouwhoogte 462 mm
- lengte x breedte 296 mm x 444 mm

Technische details

hijswerktuig	hijswerktuig	opening haak	24 mm
hijswerktuigtype	elektrische kettingtakel	veiligheidsuitrusting hijswerktu	slipkoppeling tegen overbelasting
draagvermogen	1000 kg	ip beschermingsklasse	65: binnendringen van stof, waterstralen uit alle richtingen
aantal bundels	2 stuks	bouwhoogte	462 mm
hefhoogte	3 m	lengte	296 mm
hefsnelheid	4 m/min	breedte	444 mm

bediening heffing	elektrisch met handtoets voor heffen en neerlaten	gewicht 28 kg
kettinglier ophanging	Bevestiging met ophangogen	

Gerelateerde Producten

222563		haakophanging voor elektrische kettingtakel, draagvermogen 1000 kg
222568		kettingopslag voor elektrische kettingtakel, draagvermogen 1000 kg, voor maximaal 6 - 8 m lange ketting